

PHILIPS

Zapuštěné svítidlo
Enneper

Zapuštěná svítidla

Bez žárovky

Bílá

8718696160404



Důraz na styl

Pořídte si toto praktické bodové svítidlo Philips k sobě domů. Vyberte si takovou žárovku Philips GU10 LED, která bude ladit se stylem vašich bodových svítidel a během své dlouhé životnosti vám zajistí kvalitní osvětlení.

Snadné použití

- Nastavitelné bodové světlo
- Žárovka není součástí balení

Přednosti

Nastavitelné bodové světlo



Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodového světla.

Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Syntetika

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně, Domácí kancelář
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,248 kg
- Délka výřezu: 7.0 cm
- Šířka výřezu: 7.0 cm
- Výška: 4 cm
- Délka: 9 cm
- Šířka: 9 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ano
- LED: Ano
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696160404
- Čistá hmotnost: 0,25 kg
- Hrubá hmotnost: 0,36 kg
- Výška: 308 mm
- Délka: 103 mm
- Šířka: 53 mm
- Číslo materiálu (12NC): 915005418731



Datum vydání:
2024-06-28
Verze: 0.177

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com