

PHILIPS

Nástěnná svítidla
Lois, EU,

UltraEfficient

5000 K

Antracitově černá

Odolné proti vodě



8720169365322



Naše zatím nejúspěšnější LED svítidla

Venkovní světlomety Philips Lois Ultra Efficient pomocí revoluční nové technologie snižují emise uhlíku, plýtvání materiálem a spotřebu energie. Protože mají úžasnou životnost – 50 000 hodin – vydrží tato svítidla víc než dvakrát déle než obdobná venkovní LED svítidla Philips a spotřebují o 50 % méně energie. A to je přesně to, co udržitelnější planeta potřebuje.

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 50 000 hodin
- Mimořádná efektivita

Pokročilé osvětlení LED

- 5letá záruka na LED systém

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo
- Odolný design s povrchovou úpravou PowerShield

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

8720169365322

Vysoce kvalitní světlo

- Vysoký světelný tok


Přednosti

Dlouhá životnost až 50 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 50 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

Mimořádná efektivita



V porovnání se srovnatelnými standardními světly LED Philips spotřebuje alespoň o 50 % méně energie.

5letá záruka na LED systém




Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo




Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a skutečného skla, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

Svítidla, která něco vydrží



Ochranná povrchová vrstva PowerShield Aby vaše venkovní svítidla zůstala ve skvělém stavu, používáme na nich špičkový práškový nátěr od společnosti Interpon, značky skupiny AkzoNobel. Je odolnější než tradiční barvy a zajišťuje ochranu před vyblednutím, poškrábáním, promáčknutím a rží, aby výrobky zůstávaly krásné a výkonné.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Vysoký světelný tok

Projasněte svůj domov kvalitním světlem

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: hliník

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Příkon: 14 W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,349 kg
- Výška: 15 cm
- Délka: 16 cm
- Šířka: 3 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 50 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 2650
- Barva světla: 5000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: B
- Kód IP: IP65
- Třída ochrany: Třída I
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169365322
- Čistá hmotnost: 0,35 kg
- Hrubá hmotnost: 0,37 kg
- Výška: 16,6 cm
- Délka: 3,7 cm
- Šířka: 14,2 cm



Datum vydání: 2025-03-21
Verze: 0.197

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com