

# PHILIPS

Runner Decken-/  
Wandspot 2x

Decken-/Wandspots

Ohne Leuchtmittel

Weiß



53092/31/12



## Hochwertiger Spot ohne Leuchtmittel

Dieser kleine, elegante und schlichte Zweiersonot im Industriedesign eignet sich hervorragend für moderne Innenausstattungen. Das weiße Aluminiumgehäuse ergänzt die Lichtquelle tadellos. Ein beeindruckendes, dekoratives Glanzstück mit rotierender Lichtquelle.

### **Besseres Design für optimale Beleuchtung**

- Schwenkbarer Spotkopf für maximale Flexibilität

# Besonderheiten

## Leicht schwenkbarer Spotkopf

Der schwenkbare Spotkopf wurde entworfen, um das Licht dorthin zu leiten, wo du es am meisten benötigst.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall
- Gehäusefarbe: Weiß

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Ja
- Akzentuierter Lichtstrahl: Ja
- Produktmontage mit einer Armlänge Abstand: Ja

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office, Flur
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Decken-/Wandspots
- EyeComfort: Nein

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,825 kg
- Höhe: 10,9 cm
- Länge: 30,5 cm
- Breite: 9,0 cm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: No bulb included
- Netzstrom: AC 220–240
- LED: Nein
- LED integriert: Nein
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Leuchte ist kompatibel mit Lampe(n) der Klasse: A++ bis E
- Anzahl Lichtquellen: 2
- Fassung/Sockel: GU10
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 20W
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 20 W
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Schutzart (IP): IP20 | Fernhalten von Fingern
- IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I
- Anzahl Lichtquellen: 2

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718291487944
- Nettogewicht: 0,83 kg
- Bruttogewicht: 0,95 kg
- Höhe: 31,6 cm
- Länge: 10,2 cm
- Breite: 10,9 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-04-11  
Version: 0.400

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.