



Auf die inneren Werte kommt es an

Mit seinem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dieser LED-Spot der perfekte nachhaltige Ersatz für einen herkömmlichen Halogen-Spot.

Hochwertiges Licht

· Kaltweißes Licht

Besonderheiten

Kaltweißes Licht



Diese Leuchte hat eine Farbtemperatur von 4000 K und sorgt so für ein extra kühles, frisches und strahlendes Licht.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

· Lampenform: Reflektor, Richtwirkung

· Sockel: GU10

· Kolbenausführung: Klar

dimmbar: NeinKolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

Höhe: 5,4 cmBreite: 5 cm

Nutzlebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen: 50.000Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Umweltschutz

 Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

· Abstrahlwinkel: 36 Grad

• Farbwiedergabeindex (CRI): 80

· Farbtemperatur: 4000 K

· Nomineller Lichtstrom: 275 lm

• Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort

volle Lichtleistung

• Farbcode: 840 | CCT of 4000K

Sonstiges

· EveComfort: Ja

· LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften

· Lichtausbeute: 78 lm/W

Informationen zur Verpackung

• EAN: 8718699774172

· Artikelnr.: 871869977417200

• Produkttitel: LEDClassic 35W GU10

CW 36D RF ND SRT4

Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 0.5Spannung: 220-240 V

• Wattleistung: 3,5 W

Äquivalente Wattleistung: 35 WEnergieeffizienz-Label (EEL): F

Produktabmessungen und -gewicht

· Länge: 5,4 cm

Nennwerte

 Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 590 cd

Technische Daten

• Frequenz: 50-60 Hz

• EPREL-Registrierungsnummer: 391857

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718699774172

Nettogewicht: 0,05 kgBruttogewicht: 0,07 kg

Höhe: 12,7 cmLänge: 5,3 cmBreite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-04-13 Version: 0.154 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.