

# PHILIPS

Filament-Lampe,  
transparent, 60W A60  
E27 x6

LED

4000 K

850 lm

15000 Std.



8719514450950



## Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und eine unmittelbare, deutliche Energieeinsparung. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für klare Glühlampen.

**Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause**

- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

# Besonderheiten

## Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: E27
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

## Lampenabmessungen

- Höhe: 10,6 cm
- Breite: 6 cm

## Design und Materialausführung

- Material: Glas

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nomineller Lichtstrom: 850 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 840 | CCT of 4000K

## Sonstiges

- EyeComfort: Nein

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 121 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514450950
- Artikelnr.: 871951445095000
- Produkttitel: LED classic 60W A60 E27 CW CLND 6CT/4 EC

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.51
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 7 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E

## Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 10,6 cm

## Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 1825164

8719514450950

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8719514450950
- Höhe: 11,6 cm
- Länge: 12,7 cm
- Nettogewicht: 0,2 kg
- Bruttogewicht: 0,31 kg
- Breite: 18,9 cm



Ausstellungsdatum:  
2024-12-20  
Version: 0.351

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)