

PHILIPS

Indbygningsspot

myGarden

2.700 K

Inox

Vandafvisende



17289/47/16



Oplys din have om aftenen

Philips myGarden Fresco-indbygningsspotlampen udsender et smukt LED lys, der fremhæver havens funktioner fra deres bedste side eller kaster et klart lys over mørke områder. Den er udført i holdbart metal, mens det justerbare hoved retningsbestemmer lysstrålen.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet
- Lang brugstid på op til 10 år
- Varmt hvidt lys

Designet til din have

- Vandtæt iht. IP23

Vigtigste nyheder

Energibesparende



Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

LED lyskilde af høj kvalitet



LED lyskilden, der følger med denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkeligt og giver en optimal lyseffekt og fremhæver levende farver i dit hjem.

Lang brugstid



En lyskilde, du kan stole på. LED lyskilden, der følger med denne Philips LED lampe, varer i op til 10.000 timer (hvilket svarer til 10 år ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det føles så behageligt at tænke på, at du ikke behøver at bekymre dig om vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige stemning i dit hjem.

Varmt hvidt lys



Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en hyggelig atmosfære.

Vandtæt iht. IP23



Denne udendørslyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Den er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Denne udendørslyskilde er designet med IP23: Den er beskyttet mod vandsprøjt og er ideel til belysning på veranda eller terrasse.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Inox
- Materiale: Rustfrit stål

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Ja
- Retningsbestemte lysstråler: Ja

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Indbygningsspot
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,160 kg
- Udsærlingslængde: 8,0 cm
- Udsærlingsbredde: 8,0 cm
- Længde: 10 cm
- Indbygget afstand: 11 cm
- Bredde: 10 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampe (skjult): 395 lm
- Lysudbyttepære inkluderet: 395 lm
- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 50 W
- Lyskildeteknologi: 230 V
- Lysfarve: varm hvid
- 230V: 50-60 Hz
- LED: Ja
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug inkluderet: 5 W
- Maks. wattforbrug for udsærlingspære: 5 W
- IP-kode: IP23
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Udsærlig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718291502876
- Nettovægt: 0,16 kg
- Bruttovægt: 0,24 kg
- Højde: 10,8 cm
- Længde: 9,3 cm
- Bredde: 10,3 cm
- Materialenummer (12NC): 915004402901



Udgivelsesdato:
2024-07-15
Version: 0.383

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com