

# PHILIPS

Enif  
indbygningsspot

Indbygningsspot

Ingen pærer medfølger

Hvid

8718696133392



## Fokus på stil

Få denne praktiske Philips spotlampe ind i dit hjem. Vælg din Philips GU10 LED pære, der passer til den type spot, du godt kan lide, så du får lys høj af kvalitet i lang tid.

### Brugervenlig

- Justerbart spothoved
- Pære medfølger ikke

# Vigtigste nyheder

## Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

## Pære medfølger ikke

Denne lampe leveres uden pære, hvilket gør dig i stand til at vælge det lysudbytte, der passer bedst til rummet og din personlige smag. Ved at vælge en Philips LED pære sikres et langtidsholdbart lysudbytte af høj kvalitet.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: White
- Materiale: Metal

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

## Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor
- Styling: Moderne
- Type: Indbygningsspot

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,24 kg
- Udskæringslængde: 7.5 cm
- Udskæringsbredde: 7.5 cm
- Højde: 3 cm
- Længde: 9 cm
- Indbygget afstand: 10 cm
- Bredde: 9 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Diameter: 90 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: NA
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Nej
- Maks. wattforbrug for udsiftningspære: 50 W
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696133392
- Nettovægt: 0,72 kg
- Bruttovægt: 0,83 kg
- Højde: 28 cm
- Længde: 5 cm
- Bredde: 10 cm



Udgivelsesdato: 2024-11-21  
Version: 0.117

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)