

PHILIPS

Super Slim
loftslampe 15 W

Loftslamper


4.000 K

White

Dæmpbar; SceneSwitch;
Vandafvisende



8719514327221



Én lampe. Din vægkontakt. Tre lysindstillinger

Skab den rette atmosfære ved at ændre lysstyrken. Med Philips SceneSwitch LED loftslampe kan du vælge mellem tre lysindstillinger, der passer perfekt til alle øjeblikke. Det er ikke nødvendigt at installere en lysdæmper eller lignende. Det eneste, du skal bruge, er din vægkontakt.

Designet til dagligstue og soveværelse

- Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter

Passer til din indretning

- Superslankt design

Nem at benytte

- Perfekt til placering på væg eller loft. Dette lampe giver dig friheden til at tilpasse udseendet, så det passer til din indretning.
- Nem installation

Lyseffekt

- Ensartet lysfordeling

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

Vigtigste nyheder

Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter

Stuen er hjertet i ethvert hjem – et sted, hvor familier samles for at slappe af, og gæster hygger sig. Belysning til dagligstue og soveværelse skal være fleksibelt og nemt at justere til de forskellige former for brug i løbet af dagen. Omhyggelig placering af forskellige lyskilder og spil med lag af lys hjælper med at skabe en fornemmelse af plads og give rummet en varm og indbydende atmosfære.

Superslankt design

Det slanke design er ideelt til lavloftede rum, fordi det går ud i ét med overfladen.

Tilpasning til væg- eller loftsmontage Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

Ensartet lysfordeling

Kast lys over dine rum på en jævn og ensartet måde.

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: White
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

Diverse

- Specielt designet til: Badeværelse, Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor, Garage
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, SceneSwitch, Vandafvisende

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 77 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,43 kg
- Højde: 2,3 cm
- Længde: 25 cm
- Bredde: 25 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 20.000 t
- Diameter: 250 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1500
- Lysfarve: 4000
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Trinvis dæmper
 - Må ikke anvendes med lysdæmper
- LED: Ja
- IP-kode: IP44

- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514327221
- Nettovægt: 0,41 kg
- Bruttovægt: 0,48 kg
- Højde: 25 cm
- Længde: 2,8 cm
- Bredde: 24,5 cm



Udgivelsesdato: 2024-11-21
Version: 0.358

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com