

# PHILIPS

Planet  
indbygningsspot

Indbygningsspot

2.200-2.700 K

Sort

Kan dæmpes



8719514328655



## Jo mere du dæmper lyset, desto varmere bliver det.

Skab den perfekte stemning med dæmpbare Philips LED WarmGlow indbygningsspot. Jo mere du dæmper lyset, desto varmere bliver det.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal, Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36 °
- Farvekonsistens: 5 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

## Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor
- Styling: Moderne
- Type: Indbygningsspot
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 33 mA
- Effektivitet: 71 lm/W

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,195 kg
- Udskæringslængde: 6.8–7.8 cm
- Udskæringsbredde: 6.8–7.8 cm
- Højde: 4,8 cm
- Længde: 4,8 cm
- Indbygget afstand: 0,4 cm
- Bredde: 9,2 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Levetid: 25.000 t
- Diameter: 92 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 500
- Lysfarve: 2200–2700
- 230V: AC 220–240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 6
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514328655
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,06 kg
- Højde: 10,5 cm
- Længde: 10,5 cm
- Bredde: 17,6 cm



Udgivelsesdato: 2024-11-21  
Version: 0.237

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)