

PHILIPS

Vapora væglampe
1,5 W

Udendørslamper

2.700 K

Sort

Sensor; Solcelle; Vandafvisende



8720169265707



Nyd en smuk oplyst have på en bæredygtig måde

Philips Vapora væglampe er en pålidelig solcellelampe, der holder i længere tid, reducerer energiforbruget og supporterer bæredygtighed.

Nem installation

- Ingen ledningsføring påkrævet

Bæredygtige løsninger til lys

- Solenergi

Avanceret LED belysning

- LED belysning af høj kvalitet

Førsteklasses kvalitet

- Materialer af høj kvalitet

Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

Lys af høj kvalitet

- Varmt hvidt lys 2700 K


Vigtigste nyheder

Ingen ledningsføring påkrævet



Denne lampe er udelukkende drevet af solenergi. Der kræves ingen ledninger, hvilket gør disse lamper nemme at placere og omplacere hvor som helst i din have eller andet udendørsareal.

Solenergi



Philips solcellelamper er designet til at få mest muligt ud af den energi, de får fra solen, så lamperne holder længere. Da de ikke bruger noget elforbrug, hjælper lamperne dig med at spare penge på dine elregninger og gøre din del for miljøet.

LED belysning af høj kvalitet



Dette LED lys bruger en unik teknologi udviklet af Philips. Den tænder med det samme og producerer et optimalt lysudbytte, der får de levende farver frem i din have.

Materialer af høj kvalitet




Denne udendørslampe fra Philips er fremstillet af materialer af høj kvalitet med en flot finish. Det sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som er modstandsdygtigt over for korrosion og belægnings under alle vejrforhold

IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

Varmt hvidt lys 2700 K



Vidste du, at forskellige nuancer af hvidt lys identificeres ved forskellige farvetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere farvetemperaturer giver et varmt, hyggeligt hvidt lys, mens højere farvetemperaturer giver et køligt, mere energigivende hvidt lys. Denne lampe producerer et varmt, afslappende lys ved 2700 K.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Justerbart spothoved: Nej
- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Dag og nat-sensor: Ja
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Ja
- Varmt hvidt lys: Ja
- Midtpunkt: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Væglamper
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Solcelle, Vandafvisende, Skumring til daggry

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,275 kg
- Højde: 14,8 cm
- Længde: 14,1 cm
- Bredde: 13 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampen: 200
- Lysfarve: 2700
- 230V: 3.3 V
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 1.5 W
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse III
- Udskiftelig lyskilde: Nej

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169265707
- Nettovægt: 0,28 kg
- Bruttovægt: 0,37 kg
- Højde: 15,8 cm
- Længde: 13,7 cm
- Bredde: 14,7 cm



Udgivelsesdato:
2025-03-06
Version: 0.285

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com