

# PHILIPS

Laevalgusti Ozziet,  
18 W

Laevalgustid


2700 K

Must

Hämardatav



8719514431928



## Üks valgusti. Kaks valgustsooni. Kolm seadistust.

See elegantne ja stiilne must laevalgusti täiendab teie ruumi stiili. Põhivalgusti puhtad teravaid jooni rõhutab peen lineaarne serva valgusti. Mõlemad valgustid töötavad koos, et luua kolm ainulaadset 2700 K külma valge valguse seadistust ilusa ühtlase valgusefekti tekitamiseks. Lamp on saadaval kolmes suurus ja sobib seetõttu ideaalselt teie maja igasse ruumi. Lambil on käepärane mälu funktsioon, mis jätab meelde teie viimase seadistuse. Laevalgusti Ozziet näeb kustutatult sama hea välja kui põledes.

### Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne

### Sobitage oma sisekujundusega

- Üliõhuke disain

### Lihtne kasutada

- Lihtsaks valimiseks salvestage mälu oma lemmikrežiim
- Kerge paigaldada

### Valgusefekt

- Kahetsooniline valgusti

# Esiletõstetud tooted

## Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne

Elutuba on iga kodu süda - koht, kus pere saab kokku, et puhata ja külalisi vastu võtta. Nii elu- kui ka magamistoa valgus peab olema hõlpsasti kohandata - vastavalt sellele, mis otstarbeks neid tube päeva jooksul kasutatakse. Erinevate valgusallikate hoolikas paigutamine ja valguse eri kihtidega mängimine aitab tekitada ruumikuse tunnet ning tekitada sooja ja sõbraliku meeleolu.

## Üliõhuke disain

Õhuke disain sobib täiuslikult madala laega ruumidesse, kus lamp on täiesti lae küljes.

## Lihtsaks valimiseks salvestage mällu oma lemmikrežiim

Eelistagu te hubasteks õhtuteks sooja kuma või hästi nägemiseks eredat valget valgust, süsteem jätab teie lemmikud meelde, et neid oleks lihtne valida.

## Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

## Kahetsooniline valgusti

Toa õhustiku muutmine pole kunagi olnud lihtsam. Philipsi SceneSwitchi kahetsooniline LED-laevalgusti võimaldab teil kolme ainulaadse seadistuse abil meeleolu luua. Põhi- ja lineaarse servaalgustuse kombinatsioon pakub teile valikuid, mis sobivad ideaalselt koosolemiseks, keskendumiseks ja hubasteks hetkedeks. Pole vaja hämardit ega paigaldust, vaid ainult olemasolevat lülitit.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandata kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardata kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardata

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 150 mA
- Jõudlus: 100 lm/W

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,61 kg
- Kõrgus: 4,5 cm
- Pikkus: 30 cm
- Laius: 30 cm

## Hooldus

- Garantii: 5 aastat

#### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Läbimõõt: 300 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1800
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Astmeline hämardus – ärge kasutage koos hämardiga
- LED: Jah

- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514431928
- Netokaal: 0,62 kg
- Brutokaal: 0,88 kg
- Kõrgus: 32,5 cm
- Pikkus: 5,4 cm
- Laius: 32,5 cm



Väljalaske kuupäev:  
2024-11-21  
Versioon: 0.263

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)