

PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu pirn
60 W A60 E27, 6 tk

LED

4000K

850 lm

15 000 h



8719514450950



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Philipsi LED-pirnid pakuvad kaunist sooja valget valgust, eriti pikka kasutusiga ja kohest märkimisväärset energiasäästu. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie kirka klaasiga hõõglampide asemele.

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toavalguse loomiseks

Esiletõstetud tooted

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Värvitu

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,6 cm
- Laius: 6 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 850 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K

Mitmesugust

- EyeComfort: Ei

Muud omadused

- Jõudlus: 121 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514450950
- EOC: 871951445095000
- Toote nimetus: LED classic 60W A60 E27 CW CLND 6CT/4 EC

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,6 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1825167

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514450950
- Netokaal: 0,2 kg
- Brutokaal: 0,31 kg
- Kõrgus: 11,6 cm
- Pikkus: 12,7 cm
- Laius: 18,9 cm
- Materjali number (12NC): 929001815096



Väljalaske kuupäev:
2024-09-20
Versioon: 0.349

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com