

# PHILIPS

Laevalgusti Izso,  
24 W

Laevalgustid

2700-6500K

Valge

Hämardatav;  
kaugjuhtimispuldiga



8720169196070



## Seadistage soovitud meeleolu vaid sõrmeliigutusega

Vaid mõne lihtsa klõpsuga kaugjuhtimispuldil pakub Philipsi LED-kõik-ühes laevalgusti ülimat paindlikkust ja mugavust valguse seadistuste hõlpsaks isikupärastamiseks. Mugav valgus, mis ei väsita silmi. Looge soovitud õhkkond valgusega, mis teab teie vajadusi.

### Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

### Juhtseadis

- Seadistatav – soojast valgest kuni külma päevavalguseni
- Ereduse reguleerimine mälu funktsiooniga
- 4 eelseadistatud stseeni
- Kaugjuhtimispult võimaldab valguseadistusi lihtsasti muuta kuni 10 m kauguselt.
- Seinale paigaldatav kaugjuhtimispult

# Esiletõstetud tooted

## EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

## Seadistatav – soojast valgest kuni külma päevavalguseni

Seadistatav valgustus võimaldab teil muuta valguse värvi vastavalt meeleolule või tegevusele. Soe valge sobib ideaalselt lõõgastumiseks, külm päevavalgus virgastab, et võimaldada paremat keskendumist.

## Ereduse reguleerimine mälufunktsiooniga

Jätab meelde teie eelistatud eredustasemed.

## 4 eelseadistatud stseeni

Nautige erinevaid meeleolusid mugavalt eelseadistatud valgusstseenidega igaks olukorraks.

## Kaugjuhtimispult võimaldab valgusseadistusi lihtsasti muuta kuni 10 m kauguselt.

Selle kaugjuhtimispuldiga lülitage valgus sisse või välja või muutke eredust ja värvi kuni 10 m kauguselt.

## Seinale paigaldatav kaugjuhtimispult

Kaasasoleva kinnitusklambri saate kaugjuhtimispuldi paigaldada kõikjale, kus vajate täiendavat lülitit, ja seda ilma juhtmeteta.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Ümmargune

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 20 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Jah

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Kaugjuhtimispult

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 210 mA
- Jõudlus: 104 lm/W

#### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,7 kg
- Kõrgus: 7 cm
- Pikkus: 38 cm
- Laius: 38 cm

#### Hooldus

- Garantii: 5 aastat

#### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Läbimõõt: 380 mm
- Valgusti koguvälguvoog luumenites: 2500
- Valguse värv: 2700–6500
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Juhtmevaba hämardus – ärge kasutage koos hämardiga
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 24
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169196070
- Netokaal: 0,68 kg
- Brutokaal: 1,26 kg
- Kõrgus: 8,6 cm
- Pikkus: 46,3 cm
- Laius: 46,8 cm
- Materjali number (12NC): 929003316701



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-14  
Versioon: 0.333

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)