

# PHILIPS

Ventilaatoriga laevalgusti  
Bliss, 35+28 W

Ventilaatoriga laevalgustid

2700/5500/4000 K

Must

Kaugjuhtimispuul



8720169279100



## Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valgusseadistust.

Philipsi sissetömmatava LED-laeventilaatoriga, millega on kaasas kaugjuhtimispuul, kombineerige kohandatav valgus mugava tuulekesega. See valgusti loob oma läbipaistvate labaga, mis tõmbuvad sisse, kui neid ei kasutata, ja kolme SceneSwitchi valgustseeniga igas ruumis täiusliku atmosfääri.

### Lihne kasutada

- Sissetömmatavate läbipaistvate labadega laeventilaator
- Lihne paigaldada, ohutu kasutada
- Võimas ja töökindel
- Kasutage aastaringselt
- Nautige mõnusat tuulekest
- Mugavad taimerid

### Ümbritseva valguse efekt

- Ere, aga mugav laevalgustus

### Parim kvaliteet

- Vaikne mootor

# Esiletõstetud tooted

## Sissetõmmatavate läbipaistvate labadega laeventilaator

Jätke hüvasti keerlevate varjudega laes: sellel ventilaatoril on läbipaistvad labad, mis saab valgustisse tõmmata, et neid näha ei oleks, kui ventilaatorit ei kasutata.

## Lihtne paigaldada, ohutu kasutada

Philips LED-i sissetõmmatava laeventilaatoriga valgusti on läbinud ranged ohutuskatsed ja lisaks muudele olulistele turvaelementidele on sel ka kukkumiskindlad kruvisid ja tugev disain.

## Võimas ja töökindel

Philipsi laeventilaatoriga LED-valgusti on disainitud nii, et oleks tagatud võimas õhuringlus ja püsiv töökindlus. Selle laiad labad võimaldab liigutada suuremat õhuhulka, et tagada jahutamiseks maksimaalne õhuvool.

## Kasutage aastaringiselt

Nii suve kui ka talve töörežiimidega on teil olemas parimad seadistused, et õhk ruumis ringleks aasta läbi.

## Nautige mõnusat tuulekest

Tooge kerge saaretuul oma maja igasse tuppa funktsiooniga Natural Breeze, mis võimaldab ventilaatori kiirust dünaamiliselt seadistada.

## Mugavad taimerid

Valige kahe erineva taimeri vahel, mis lülitavad valguse teatud aja möödudes välja ja mille saate seadistada kaugjuhtimispuldiga.

## Ere, aga mugav laevalgusti

Philips LED-i laeventilaatoriga valgusti pakub sinu koju võimsat eredat, kuid samas mugavat valgust, mida saad juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuldi või seinalülitiga.

## Vaikne mootor

Philips LED-i laeventilaatoriga valgustil on vaikne mootor, mis paneb ruumis oleva õhu ringlema ilma valju müra tegemata.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall, Plast

## Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Lülitustsüklite arv: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Jah

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Ventilaatoriga laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Kaugjuhtimispult

**Muud omadused**

- Valgusti voolutugevus: 290 mA
- Jõudlus: 128 lm/W

**Võimsustarve**

- Võimsustegur: 0.9

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kaal pakendita: 5,8 kg
- Kõrgus: 42 cm

**Hooldus**

- Garantii: 5 aastat

**Tehnilised andmed**

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 510 mm
- Valgusti koguvälguvoog luumenites:  
4500
- Valguse värv: 2700/5500/4000
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8720169279100
- Netokaal: 5,8 kg
- Brutokaal: 7,91 kg
- Kõrgus: 28,5 cm
- Pikkus: 54,8 cm
- Laius: 54,8 cm
- Materjali number (12NC):  
929004081701



Väljalaske kuupäev:  
2024-09-09  
Versioon: 0.240

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)