

PHILIPS

Hõõgpirn, värvitu
15W T20 E14

LED

2700 K

135 lm

15 000 h



8720169336650



Tipptehnoloogiline LED teie kodu jaoks

Tipptehnoloogiline LED-pirn on heaks üldiseks valguslahenduseks päevastele tegevustele siseruumides. Säätate energiakuludelt kohe ja vähendate pirni vahetamise vajadust, ilma et valguse kvaliteet kannataks.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Küünlakujulise hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Esiletõstetud tooted

Küünlakujulise hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see energiasäästlik

standardne LED-küünallamp nüüdisaegne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele küünlakujulistele hõõglampidele.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: T20
- Pistikupesa: E14
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 5,6 cm
- Laius: 2 cm

Kestvus

- Lülitustsükli arvu arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tundi(i)

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 300 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 135 lm

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 90 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Toote nimetus: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Pinge: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 1,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 15 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 5,6 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1945452

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169336650
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,02 kg
- Kõrgus: 12,8 cm
- Pikkus: 2,6 cm
- Laius: 6,4 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-01-22
Versioon: 0.243

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com