

PHILIPS

Seinavalgustid Ezra,
1,8W

UltraEfficient Solar

3000K

Must

Anduriga; päikeseenergiat
töötav; veekindel



8720169362062



Kauakestev päikeseenergiat töötav aiavalgusti igaks aastaajaks

Philips on välja töötanud ülitõhusa päikeseenergiat töötava LED-õuevalgusti, mis kasutab uut tehnoloogiat süsinikdioksiidi heitkoguste, materjalijäätmete ja energiatarbimise vähendamiseks. Hämmastava 50 000-tunnise elueaga kestab see rohkem kui viis korda kauem võrreldes samaväärsete Philipsi LED-õuevalgustitega. Just see, mida on vaja, et meie planeet oleks jätkusuutlikum.

Kerge paigaldada

- Juhtmeid pole vaja

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne materjal

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Eriomadused

- Kahe heledusega valgusti

Kvaliteetne valgus

- Ere valge valgus 3000 K

Esiletõstetud tooted

Juhtmeid pole vaja



See valgusti töötab täielikult päikeseenergia. Juhtmeid pole vaja, mistõttu on neid tulesid lihtne paigutada ja ümber paigutada kõikjale teie aeda.

Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi



Töökindel kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 50 000 tundi. Saad end tunda rahulikult teades, et te ei pea aastaid hoolduse pärast muretsema, samal ajal kui sinu kodus on täiuslik valgusmeeleolu.

Kvaliteetne materjal



See suurepäraselt viimistletud Philipsi välisvalgusti on valmistatud hea viimistlusega väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis peab roostele ja plekkidele vastu iga ilmaga.

IP44 – ilmastikukindel




See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Kahe heledusega valgusti

Kahe heleduse funktsiooni abil looge paindlik ja kutsuv õhkkond. Valgus hämardub, kui midagi ei toimu, ja muutub automaatselt heledamaks, kui inimesed on kohal, pakkudes parajalt heledat valgust alati, kui seda vajate.

Ere valge valgus 3000 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõeldakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab eredat valget valgust temperatuuril 3000 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahe-suunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Jah
- Päikeseenergia: Jah
- Keskvalgusti: Ei

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 120 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- LED Innovations: UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Andur, Päikeseenergia töötab, Veekindel

Võimsustarve

- Aktiivvõimsus: 1,8 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,5 kg
- Kõrgus: 13 cm
- Pikkus: 13 cm
- Laius: 15 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 50 000 tund(i)
- Valgusti koguvälguvoog luumenites: 250/25
- Valguse värv: 3000
- Toiteallikas: Alalisvool 4
- Hämardatav valgusti: Ei
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169362062
- Netokaal: 0,5 kg
- Brutokaal: 0,65 kg
- Kõrgus: 18,8 cm
- Pikkus: 14,5 cm
- Laius: 15,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-11
Versioon: 0.259

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com