

# PHILIPS

Plafón Canaval 18 W  
cuadrado

Plafón de techo

2700 k

Blanco

Regulable; SceneSwitch



32810/31/PO



## Una luminaria, el interruptor de siempre, tres ajustes de iluminación

El plafón LED Philips Canaval es una luminaria blanca clásica que encaja en cualquier espacio interior y proporciona una alta eficiencia con bajo consumo, así como una iluminación duradera y de alta calidad. Selecciona el brillo que desees en función de la atmósfera que quieras crear en casa con el regulador por pasos.

### Fácil de usar

- Acabado liso de superficie para una limpieza sencilla

### Efecto de iluminación

- Distribución uniforme de la luz

### Soluciones de iluminación sostenible

- Vida útil prolongada de hasta 15 años

### Avanzada luz LED

- Potente emisión de luz

### Bajo consumo

- LED integrado, como parte del sistema

# Destacados

## Fácil de mantener



## Distribución uniforme de la luz



## Vida útil prolongada



Una fuente de luz en la que puedes confiar. Los LED integrados de esta lámpara de Philips duran hasta 15.000 horas (lo que suponen 15 años con un uso medio de 3 horas al día y una cantidad mínima de 13.000 ciclos de encendido/apagado). La comodidad de pensar que no tendrás que preocuparte del mantenimiento ni de la sustitución de la bombilla mientras disfrutas de un ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

## Potente emisión de luz

Iluminación de alta calidad con un fuerte flujo luminoso. La luz brilla en un ángulo de luz de 40°, el ángulo perfecto para un foco.

## Fuente de luz LED integrada



Una fuente de luz de confianza. Al contar con una fuente de luz LED integrada, ya no tendrás que preocuparte del mantenimiento ni de la sustitución de la bombilla mientras disfrutas de un ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, SceneSwitch

#### Otras características

- Corriente de la bombilla: 150 mA
- Eficiencia: 100 lm/W

#### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,64 kg
- Altura: 7 cm
- Longitud: 29,8 cm
- Anchura: 29,8 cm

#### Servicio

- Garantía: 5 años

#### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1800
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Regulación gradual: no utilizar con regulador
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696169308
- Peso neto: 0,64 kg
- Peso bruto: 0,91 kg
- Altura: 33,6 cm
- Longitud: 7,7 cm
- Anchura: 33,2 cm



Fecha de emisión:  
2024-11-21  
Versión: 0.876

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)