

# PHILIPS

Bombilla de filamento  
mate 200 W A95 E27

LED

2700 k

3452 lm

15.000 h



8718699764630



## Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

### Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

### Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- LED sencillo de uso diario

# Destacados

## LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar

suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

## Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

## LED sencillo de uso diario

Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas de una luz LED de Philips a un precio asequible.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Mate
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Vidrio

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 16,5 cm
- Anchura: 9,5 cm

## Diseño y acabado

- Material: Vidrio

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

### Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 3452 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 827 | CCT of 2700K
- Temperatura de color correlacionada (Nom): 2700 K
- Flujo luminoso: 3.452 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 150,00 lm/W

### Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

### Otras características

- Eficiencia: 150 lm/W
- Conforme con EU RoHS: Sí

### Información del embalaje

- EAN: 8718699764630
- EOC: 871869976463000
- Título del producto: LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

### Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.51

### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 23 W
- Potencia equivalente: 200 W
- Consumo de energía: 23 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D

### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 16,5 cm

### Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)

### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 374908
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Regulable: No
- Base del casquillo: E27

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699764630
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,16 kg
- Altura: 22,6 cm
- Longitud: 10,2 cm
- Anchura: 13 cm
- Código 12NC: 929002372901



Fecha de emisión:  
2024-07-25  
Versión: 0.472

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)