

PHILIPS

Bombilla de filamento
Mirror Crown 50 W G125
E27

LED

2700 k

650 lm

15.000 h

Regulación



8718699782498



Una bombilla sin igual

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para luminarias decorativas

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

- LED de cristal clásico

Destacados

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es

demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Perfecta para luminarias decorativas

Iluminación moderna en globos LED Philips destinadas a utilizarse en luminarias decorativas tales como ventiladores de techo y regletas.

Diseño de cristal mate

La imagen que te gusta con el rendimiento que esperas. Diseños clásicos de cristal mate que replican la suave luz de las bombillas tradicionales y que se ajusta a la perfección en toda tu casa.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Acabado de la bombilla: Mirror Crown
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 18 cm
- Anchura: 12,5 cm

Diseño y acabado

- Material: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 650 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 827 | CCT of 2700K
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 2700 K
- Flujo luminoso: 650 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 90,00 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Decorativa

Otras características

- Eficiencia: 90 lm/W
- Marca CE: Sí
- Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8718699782498
- EOC: 871869978249800
- Título del producto: LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 7,2 W
- Potencia equivalente: 50 W
- Consumo de energía: 7,2 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 18 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 1825217
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Base del casquillo: E27

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699782498
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,2 kg
- Altura: 22,6 cm
- Longitud: 13 cm
- Anchura: 13 cm



Fecha de emisión:
2024-11-21
Versión: 0.375

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com