

PHILIPS

Plafón Super Slim
15 W

Plafón de techo

2700 k

Negro

Regulable; estanco al agua



8719514327207



Una luminaria. El interruptor de siempre. Tres ajustes de luz

Crea el ambiente adecuado cambiando la luminosidad. El plafón LED SceneSwitch de Philips te permite disfrutar de tres ajustes de luminosidad que son perfectos para cada momento. No se requiere regulador ni instalación adicional: solo necesitas tu interruptor actual.

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Perfecta para relajarse y socializar

Combina con tu estilo interior

- Diseño extremadamente esbelto

Fácil de usar

- Perfecta para colocarla en paredes o techos, la luminaria te da la libertad de personalizar el aspecto para que combine con las zonas de interior.
- Fácil instalación

Efecto de iluminación

- Distribución de la luz uniforme

8719514327207

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Destacados

Perfecta para relajarse y socializar

La sala de estar es el corazón de cualquier hogar, un lugar en el que las familias se reúnen y se relajan, y los invitados socializan. La iluminación de la sala de estar y el dormitorio debe ser flexible y fácil de ajustar a sus diferentes usos a lo largo del día. La colocación cuidadosa de diferentes fuentes de luz y el juego con capas de luz ayudan a crear sensación de espacio y aportan a la habitación una sensación cálida y acogedora.

Diseño extremadamente esbelto

El diseño compacto es ideal para habitaciones con techos bajos, quedando enrasada con la superficie.

Montaje adaptable para pared o techo

Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

Distribución de la luz uniforme

Ilumina tus habitaciones de manera uniforme.

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Cuarto de baño, Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, Estanco al agua

Otras características

- Corriente de la bombilla: 77 mA
- Eficiencia: 86 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,43 kg
- Altura: 2,3 cm
- Longitud: 25 cm
- Anchura: 25 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
- Diámetro: 250 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1300
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Regulación gradual: no utilizar con regulador
- LED: Sí
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514327207
- Peso neto: 0,41 kg
- Peso bruto: 0,48 kg
- Altura: 25 cm
- Longitud: 2,8 cm
- Anchura: 24,5 cm



Fecha de emisión:
2024-11-21
Versión: 0.364

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com