

# PHILIPS

Plafón Garnet 30 W

Plafón de techo

4000 K

Negro



8720169195233



## Una luminaria. El interruptor de siempre. Tres ajustes de luz.

Cambiar el ambiente de tu habitación nunca había sido tan sencillo. El plafón LED SceneSwitch de Philips te permite definir el ambiente con tres configuraciones únicas. La combinación de luz principal e indirecta te ofrece opciones perfectas para tus momentos de reunión, concentración e intimidad. No se necesita ningún regulador ni instalación: tan solo necesitas tu interruptor actual.

### Fácil de usar

- Fácil instalación

### Efecto de iluminación

- Luz indirecta
- Luz de zona triple
- Luz suave armoniosa

### Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

# Destacados

## Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

## Luz indirecta

La lámpara Volcano decora tu espacio y refleja suavemente la luz.

## Luz de zona triple

La fuente de luz de zona triple te brinda la flexibilidad necesaria para crear el ambiente que deseas.

## Luz suave armoniosa

La combinación adecuada de luz directa e indirecta difunde un brillo cálido en todo el espacio sin deslumbramiento.

## Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Redondo

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 154 mA
- Eficiencia: 113 lm/W

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.9

#### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,04 kg
- Altura: 8,9 cm
- Longitud: 40 cm
- Anchura: 40 cm

#### Servicio

- Garantía: 5 años

#### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
- Diámetro: 400 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 3400
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 30
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169195233
- Peso neto: 1,07 kg
- Peso bruto: 2,36 kg
- Altura: 44 cm
- Longitud: 12 cm
- Anchura: 44 cm
- Código 12NC: 929003316001



Fecha de emisión:  
2024-09-17  
Versión: 0.372

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)