

# PHILIPS

Aplique mural  
Pyrona 12 W

Luminarias de exterior

2700 k

Negro

Estanco al agua



8720169266711



## Disfruta de un atractivo jardín con luz

Esta luz exterior se ha diseñada siguiendo las últimas tendencias y estilos de vida para definir el ambiente que siempre has deseado. Disponible en luz blanca cálida.

### Avanzada luz LED

- Luz LED de alta calidad

### Excelente calidad

- Material de alta calidad

### Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

### Luz de alta calidad

- Luz blanca cálida de 2700 K

# Destacados

## Luz LED de alta calidad

La bombilla LED que se proporciona en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

## Material de alta calidad


Esta lámpara para exteriores de Philips está fabricada con materiales de alta calidad en un acabado inmejorable. Esto garantiza un producto resistente y de larga duración que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

## IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

## Luz blanca cálida de 2700 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz cálida y relajante de 2700 K.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Aluminio

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Luz blanca cálida: Sí
- Pieza central: No

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

### Varios

- Diseñada especialmente para:  
Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,9 kg
- Altura: 20 cm
- Longitud: 10,9 cm
- Anchura: 10,5 cm

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria:  
1500
- Color de la luz: 2700 k
- Red eléctrica: 220 - 240 V
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz  
incluida: E
- Potencia máxima de la bombilla de  
repuesto: 12 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:  
8720169266711
- Peso neto: 0,9 kg
- Peso bruto: 1,12 kg
- Altura: 24 cm
- Longitud: 12 cm
- Anchura: 12,5 cm
- Código 12NC: 929003362801



Fecha de emisión:  
2024-07-25  
Versión: 0.274

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)