

# PHILIPS

Tira de luces 5 m  
RGB

Tiras de luz

RGB

Blanco

Regulable; RGB

8720169309869



## Luz y estilo superiores

Cambia el ambiente de tu habitación para adaptarlo a lo que estés haciendo.

### **Efecto de iluminación de ambiente**

- Modo de luz de ambiente

# Destacados

## Modo de luz de ambiente

Crea una atmósfera íntima y acogedora con el modo de luz ambiente.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: No
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 120 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): -
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

## Guirnalda de luces/tira de luz

- Capacidad de ampliación: No

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Regulable, Colores RGB

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 70 mA

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.78

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,24 kg
- Altura: 0,15 cm
- Longitud: 500 cm
- Anchura: 1 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: -
- Color de la luz: RGB
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169309869
- Peso neto: 0,24 kg
- Peso bruto: 0,33 kg
- Altura: 20,7 cm
- Longitud: 16,6 cm
- Anchura: 6,6 cm
- Código 12NC: 929004121001



Fecha de emisión:  
2024-09-20  
Versión: 0.98

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)