

PHILIPS

Rock ulkopistorasia

myGarden

Maadoitus kiviosan sivussa

Rosteri

Vesitiivis



17108/47/16



Valaise ulkona

Tämä ulkovirtalähdekanta on helppo asenata. Se tarjoaa virtaa koko puutarhaasi, jotta voit nauttia siitä rajoituksetta.

Suunniteltu puutarhaan

- IP44 – säänkestävä
- Turvallinen ja helppo asennus
- Lisää ylimääräinen virtalähde puutarhaan



Kohokohdat

IP44 – säänkestävä



Tämä Philipsin ulkokanta on suunniteltu käytettäväksi kosteissa olosuhteissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaa kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen


pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän ulkokannan luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Turvallinen ja helppo asennus



Tämä Philipsin ulkopylväskanta on helposti asennettava. Mukana toimitetaan selkeät ohjeet soveltuvista asennuspaikoista ja tarvittavat tiedot vesitiiviiden IP-luokituksista.

Ylimääräinen virtalähde



Tällä erillisellä virtalähdepylväskannalla voit lisätä virtalähteitä puutarhaan helposti.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Rosteri
- Materiaali: Ruostumaton teräs
- Kotelon väri: Ruostumaton teräs

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Tarvikkeet
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,937 kg
- Korkeus: 23 cm
- Pituus: 7,0 cm
- Leveys: 7,0 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Verkkovirta: 50–60 Hz
- LED: ei
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Suojausluokan koodi: IP44 | Johtosuojattu, suojaus roiskevalta vedeltä
- Suojausluokka IEC: Suojausluokka I

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718291455394
- Nettopaino: 0,94 kg
- Bruttopaino: 1,05 kg
- Korkeus: 24,5 cm
- Pituus: 7,9 cm
- Leveys: 9,7 cm



Julkaisupäivä: 2025-03-18
Versio: 0.379

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com