

PHILIPS

Star kohdevalaisin

Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet

2700K

Alumiini

Himmennettävä



56240/48/16



Sisusta kotisi valolla

Tämän Philips myLiving Star LED-seinäspottivalaisimen krominen jalkaosa ja harmaaksi pulverimaalattu runko suorastaan huokuvat ajatonta tyylikkyyttä. Viimeisintä LED-tekniikkaa hyödyntävä, energiaa säästävä spottivalaisin antaa huoneeseen runsaasti lämmintä valkoista valoa. Tyylikäs ratkaisu valaistukseen.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo
- Käyttöikä jopa 15 vuotta
- Lämmin valkoinen valo
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Erityisominaisuudet

- Säädetty spottivalaisin

Kohokohdat

Energiaa säästävä



Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Korkealaatuinen LED-valo




Tähän Philips-valaisimeen integroitu LED-tekniikka on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Pitkä käyttöikä



Todella luotettava valonlähde. Tähän Philipsin LED-valaisimeen integroidut LED-valonlähteet kestävät jopa 15 000 tuntia (vastaa 15 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Lämmin valkoinen valo



Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Säädettävä spottivalaisin



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Alumiini
- Materiaali: Alumiini

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädettävä spotti: Kyllä
- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Keittiö, Työhuone, Käytävä
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 111 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,275 kg
- Korkeus: 8,2 cm
- Pituus: 11,8 cm
- Leveys: 6,0 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 30 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500
- Hehkulampputekniikka: LED, Turvallinen erityisen alhainen jännite
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Mukana toimitettavan lampun teho: 6.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 1

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718291444855
- Nettopaino: 0,28 kg
- Bruttopaino: 0,34 kg
- Korkeus: 14,3 cm
- Pituus: 7,3 cm
- Leveys: 9,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-03-18
Versio: 0.1565

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com