

PHILIPS

Enif upotettava
kohdevalaisin

Upotettavat valaisimet

Ei sisällä lampua

Nikkeli

8718696133385



Painotus on tyyliässä.

Hanki kotiisi käytännöllinen Philips-kohdevalaisin. Täydennä sitä omaan tyyliisi sopivaksi laadukkaalla ja pitkäkestoisella Philips GU10 LED- lampulla.

Helppokäyttöinen

- Säädettävä spottipää
- Ei sisällä lampua

Kohokohdat

Säädettävä spottipää



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottipäätä.

Ei sisällä lamppua

Valaisimen mukana ei ole lamppua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Nikkeli
- Materiaali: Metalli

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,24 kg
- Aukon pituus: 7.5 cm
- Aukon leveys: 7.5 cm
- Korkeus: 3 cm
- Pituus: 9 cm
- Upotussyvyys: 10 cm
- Leveys: 9 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 90 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: NA
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: ei
- Vaihtolampun enimmäisteho: 50 W
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696133385
- Nettopaino: 0,72 kg
- Bruttopaino: 0,83 kg
- Korkeus: 28 cm
- Pituus: 5 cm
- Leveys: 10 cm
- Tuotekoodi (12NC): 915005223531



Julkaisupäivä: 2024-09-17
Versio: 0.113

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com