

PHILIPS

Superslim
kattovalaisin 15W

Kattovalaisimet


4 000 K

White

Himmennettävä; SceneSwitch; v
esitiivis



8719514327221



Yksi valaisin, yksi kytkin, kolme valaistusasetusta.

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma säätämällä kirkkautta. Philipsin SceneSwitch LED -kattovalossa on kolme kirkkausasetusta, jotta voit nauttia tunnelmaan parhaiten sopivasta valosta. Himmennintä ei tarvita, ja valaisin toimii ilman erikoisasennusta tavallisella valokytkimellä.

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Sopii sisätiloihisi

- Erittäin ohut malli

Helppo nauttia

- Seinälle tai kattoon asennettava valaisin antaa sinulle vapauden mukauttaa valaistusta sisustuksen mukaan.
- Helppo asentaa

Valotehoste

- Tasainen valonjako

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Kohokohdat

Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Olohuone on jokaisen kodin sydän ja paikka, jossa perheet kokoontuvat yhteen, rentoutuvat ja tapaavat ystäviään. Olohuoneen ja makuuhuoneen valaistuksen on oltava joustava ja helppo säätää eri käyttötarkoitusten mukaan päivän aikana. Eri valonlähteiden huolellinen sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen auttavat luomaan avaruutta ja antavat huoneelle lämpimän ja kutsuvan tunnelman.

Erittäin ohut malli

Ohut muotoilu sopii erityisesti tiloihin, joissa huonekorkeus on matala. Valaisin asettuu huomaamattomasti kattoa vasten.

Mukautettava asennus seinälle tai kattoon

Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Tasainen valonjako

Valaisee huoneen kauttaaltaan tasaisesti ja yhtäläisesti.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone, Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, SceneSwitch, Vesitiivis

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 77 mA
- Tehokkuus: 100 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,43 kg
- Korkeus: 2,3 cm
- Pituus: 25 cm
- Leveys: 25 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Halkaisija: 250 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1500
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Vaiheittainen himmennys – Älä käytä himmentimen kanssa
- LED: Kyllä

- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514327221
- Nettopaino: 0,41 kg
- Bruttopaino: 0,48 kg
- Korkeus: 25 cm
- Pituus: 2,8 cm
- Leveys: 24,5 cm



Julkaisupäivä: 2024-11-21
Versio: 0.358

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com