

PHILIPS

Lamppu 8,5 W (vastaa
60 W) A60 E27 x2

Älyvalaistus

Full color

Muovi

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä



8720169171060



Älykästä valaistusta arkeen

WiZ LED A60 -älylamppu tuo mukavuutta elämääsi. Voit himmentää lampun pehmeän valkoisen valon haluamaasi kirkkaustasoon sovelluksella tai ääniohjauksella. Voit ajastaa valot syttymään ja sammumaan päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan ja säätää valaistusta etänä myös poissa ollessasi. WiZ-valot voi yhdistää nykyiseen Wi-Fi-verkkoosi ilman lisälaitteita.

Helppo asentaa

- Älykäs valaistus helposti

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella.

Älykkäät ominaisuudet


- Esimääritetyt hyvinvointiominaisuudet
- Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Valaisutilat

- Mukauta tilanteet esimääritetyillä dynaamisilla valaistustiloilla.

Kohokohdat

Välitön asennus



Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!

Ohjaa mistä tahansa

Voit ohjata laitteita älypuhelimellasi mistä tahansa. Ei enää huolta laitteiden päälle unohtumisesta kotoa lähdettyäsi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.

Esimääritetyt hyvinvointiominaisuudet



Käytä WiZ-sovelluksen esimääritettyjä hyvinvointiominaisuuksia ja nauti vuorokausirytmisi parhaiten sopivasta valaistuksesta päivän aikana. WiZ tarjoaa kirkasta päivänvaloa, kun haluat piristyä ja keskittyä ja siirtyä saumattomasti lämpimän valkoiseen valoon, jotta voit rentoutua ja nukkua paremmin.

Valojen automatisoinnin aikataulu



Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.

Mukautetut valaistusasetukset

Yhdistele värien ja valkoisten valojen tiloja ja luo täydellinen valoympäristö päivän tärkeään hetkeen. Voit käyttää tallennettua asetusta aina halutessasi sovelluksella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoke: E27
- Tekniikka: Smart Wi-Fi
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Langaton himmennys

Polttimon mitat

- Korkeus: 12,2 cm
- Paino: 0,13 kg
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2200–6500 (RGB) K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 806 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 65 mA
- Tehokkuus: 94 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169171060
- Tilauskoodi: 872016917106000
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 8,5 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 12,2 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Mitoitusteho: 8.5 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1877826
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169171060
- Nettopaino: 0,1 kg
- Bruttopaino: 0,2 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 14 cm



Julkaisupäivä: 2025-04-08
Versio: 0.280

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com