

# PHILIPS

Filamenttilamppu  
meripihka 50 W ST64 E27

LED


2 700 K

640; 320; 60 lm

15 000 h



8720169323391



Lamppu, joka on kaunis  
niin sytytettynä kuin  
sammutettuna, ja jonka  
kirkkautta voi säätää.

Uusi Deco-mallisto tuo kotiisi lämmintä valoa, jonka kirkkautta voi säätää käyttökohteen mukaan

**Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna**

- Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

# Kohokohdat

## Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna



”Tämä kaunis lamppu, jossa on näkyvä hehkulanka, tuo tyyliä ja nostalgiaa mihin tahansa huoneeseen. Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna.”

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Amber
- Himmennettävä: ei
- Lampun materiaali: Lasi

## Polttimon mitat

- Korkeus: 14 cm
- Leveys: 6,4 cm

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 330 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 640, 320, 60 lm

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 91 lm/W

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169323391
- Tilauskoodi: 872016932339100
- Tuotteen nimi: LED SSW 50W ST64 E27 AMBER SP

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: AC 230 V
- Teho: 7, 3,8, 1 W
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

## Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 14 cm

## Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1902864

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169323391
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 17,7 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7,5 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929003806701



Julkaisupäivä:  
2024-09-09  
Versio: 0.166

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)