

PHILIPS

Ampoule transparente à
filament 150 W A67 E27

LED


2700K

2 452 lm

15 000 h



8718699762377



Une ampoule unique

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable

- Ampoules à longue durée de vie : jusqu'à 15 ans

La lumière au-delà de l'éclairage

- Style rétro, technologie LED moderne

Points forts

LED émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais,

vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Durée de vie nominale moyenne de 15 000 heures



Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos ampoules et vous profiterez d'une solution d'éclairage optimale pour plus de 15 ans.

Style rétro, LED moderne

Les ampoules LED Classic utilisent une technologie basse consommation LED standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule rétro qui combine technologie dernier cri et conception vintage.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Type de verre: Transparent
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 12,1 cm
- Largeur: 7 cm

Design et finition

- Matériaux: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 2452 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K
- Flux lumineux: 2 452 lm
- Effet stroboscopique: 0,4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 144,00 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 144 lm/W
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699762377
- Code commercial: 871869976237700
- Titre du produit: LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 0.51

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 17 W
- Puissance équivalente: 150 W
- Consommation électrique: 17 W
- Classe énergétique: D

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 12,1 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 374867
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz
- Variation de l'intensité lumineuse: Non
- Culot: E27

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699762377
- Poids net: 0,03 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 17,7 cm
- Longueur: 7,5 cm
- Largeur: 7,5 cm



Date de publication:
2024-12-01
Version: 0.263

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.