

PHILIPS

Ampoule ambre à
filament 40 W A60 E27

LED

2 200 K

470 lm

15 000 h

Gradation



8720169191570



Conçu pour être vu

La nouvelle collection Deco transforme votre maison grâce à un mélange parfait de lumière blanche chaude, avec une expérience d'éclairage sobre et minimaliste.

Éclairage de qualité supérieure

- Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 10 ans

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Optez pour une solution durable

- Meilleur pour votre portefeuille et pour la planète

Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte

- LED style vintage

Points forts

Durée de vie nominale moyenne de 10 950 heures

Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 10 950 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos ampoules et vous profiterez d'une excellente solution d'éclairage pendant plus de 10 ans.

Remplace une ampoule à incandescence standard

Avec sa conception magnifique et sa forme traditionnelle, cette ampoule LED à économie d'énergie est idéale pour remplacer les ampoules à incandescence traditionnelles.

Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie

La technologie LED permet d'économiser jusqu'à 90 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Vite rentabilisée, elle vous fera économiser de l'argent année après année, tout en contribuant à la protection de l'environnement.

Vintage (2000K et 2200K)

Imaginez l'aspect vintage de l'éclairage traditionnel avec tous les avantages des LED. Grâce aux ampoules à filament Philips Vintage LED, vous pouvez obtenir l'aspect classique que vous appréciez avec l'efficacité énergétique dont vous avez besoin. Offre la couleur traditionnelle et la lueur ambrée de l'éclairage à incandescence à l'ancienne. L'ampoule en verre teinté ambre transparent, la base avec finition laiton et le style rétro du filament LED apportent une touche vintage à l'éclairage décoratif de votre maison. Le filament torsadé crée une ambiance confortable et chaleureuse.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Intensité réglable: Uniquement avec certains variateurs
- Finition ampoule: Ambre
- Matériaux des lampes: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,4 cm
- Largeur: 6 cm

Design et finition

- Matériaux: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2200 K
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 822 | CCT of 2200K

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Décoratif

Autres caractéristiques

- Efficacité: 85 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169191570
- Code commercial: 872016919157000
- Titre du produit: LED A60 40W
2200K E27 Amber Sp DIM 1PF

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 230 V
- Puissance: 5,5 W
- Puissance équivalente: 40 W
- Classe énergétique: F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,4 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL:
1430263

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169191570
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,05 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 6,5 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:
2024-11-21
Version: 0.386

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com