

PHILIPS

Plafonnier ventilateur
Atlas 35+28 W

Plafonniers ventilateurs

2 700/5 500/4 000 K

Nickel

Télécommande



8720169279148



Une fixation. Votre interrupteur. Trois paramètres de lumière.

Associez une lumière personnalisable à une brise confortable avec le ventilateur de plafond rétractable Philips LED, qui comprend une télécommande. Avec ses pales transparentes qui se rétractent lorsqu'elles ne sont pas utilisées et ses trois réglages de lumière SceneSwitch, ce luminaire crée l'atmosphère idéale dans tous les espaces.

Simple d'utilisation

- Ventilateur de plafond rétractable avec pales transparentes
- Facile à installer, simple à utiliser
- Puissance et fiabilité des performances
- Utilisation toute l'année
- Douce brise agréable
- Temporisateurs pratiques

Effet de lumière d'ambiance

- Plafonnier à lumière vive, mais confortable

Qualité supérieure

- Moteur silencieux

Points forts

Ventilateur de plafond rétractable avec pales transparentes

Oubliez les ombres tournoyant au plafond : ce ventilateur est doté de pales transparentes escamotables dans la lampe lorsqu'il n'est pas utilisé.

Facile à installer, simple à utiliser

Le ventilateur de plafond rétractable à LED Philips a réussi des tests de sécurité stricts et intègre des vis anti-chute et une conception robuste ainsi que d'autres caractéristiques de sécurité importantes.

Puissance et fiabilité des performances

Le ventilateur de plafond à LED Philips a été conçu pour assurer une bonne circulation de l'air et une fiabilité continue dans le temps. En créant un flux d'air maximal, ses grandes pales assurent un refroidissement efficace.

Bénéficiez d'une utilisation toute l'année

Grâce aux modes de fonctionnement pour l'été et l'hiver, vous profiterez des réglages les plus adaptés pour faire circuler l'air chez vous, toute l'année.

Profitez d'une douce brise

Avec la fonction Natural Breeze, qui permet de régler la vitesse du ventilateur de façon dynamique, faites souffler une brise qui semble venue de la mer partout dans la maison.

Temporisateurs pratiques

Choisissez entre deux temporisateurs différents pour éteindre la lampe après un certain délai, et réglez-les avec la télécommande.

Plafonnier à lumière vive mais confortable

Le ventilateur de plafond à LED Philips offre un éclairage puissant mais confortable pour votre maison, que vous pouvez contrôler avec la télécommande incluse ou un variateur mural.

Moteur silencieux

Le ventilateur de plafond à LED Philips est doté d'un moteur silencieux qui assure la circulation de l'air dans la pièce sans bruits notables.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Nickel
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 15 000

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonniers ventilateurs
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Télécommande

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 290 mA
- Efficacité: 128 lm/W

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 5,75 kg
- Hauteur: 42 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15 000 h
- Diamètre: 485 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 4500
- Couleur de lumière: 2700/5500/4000
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169279148
- Poids net: 5,75 kg
- Poids brut: 7,86 kg
- Hauteur: 28,5 cm
- Longueur: 54,8 cm
- Largeur: 54,8 cm



Date de publication:
2024-11-21
Version: 0.214

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.