

PHILIPS

Απλίκια Creek 60W,
E27, χωρίς λαμπτήρα

myGarden

Χωρίς λαμπτήρα

Μαύρο

Ανθεκτικό στο νερό



15381/30/16



Απολαύστε έναν όμορφο κήπο

Δημιουργήστε ένα όμορφο σημείο εστίασης για την είσοδό σας με αυτό το μαύρο φωτιστικό Philips myGarden με φωτισμό προς τα κάτω. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και παρέχει θερμό λευκό, ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να απολαύσετε τον κήπο σας.

Σχεδιάστε τον κήπο σας χρησιμοποιώντας το φως

- Διακοσμητικός φωτισμός εξωτερικών χώρων
- Επιλέξτε για κλασικό στυλ
- Επιλέξτε για επιτοίχια φωτιστικά εξωτερικών χώρων
- Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

Ζωντανέψτε τον κήπο σας με φωτισμό υψηλής ποιότητας

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ισχυρό φως

Ζήστε την εμπειρία του φωτισμού εξωτερικών χώρων με τον εύκολο τρόπο

- Παντός καιρού

Χαρακτηριστικά

Διακοσμητικός φωτισμός εξωτερικών χώρων

Ο φωτισμός εξωτερικών χώρων σας βοηθά να βελτιώσετε την εικόνα του κήπου ή του εξωτερικού σας χώρου αναδεικνύοντας τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του, φωτίζοντας μονοπάτια και δρομάκια με στυλ και δημιουργώντας την τέλεια ατμόσφαιρα για αξέχαστες βραδιές με συγγενείς και φίλους. Γι' αυτό η Philips δημιούργησε τη σειρά myGarden, μια γκάμα προϊόντων διακοσμητικού φωτισμού εξωτερικών χώρων με στυλ και λειτουργικότητα για να αξιοποιήσετε και να διαμορφώσετε τον εξωτερικό σας χώρο με το δικό σας γούστο.

Επιλέξτε για κλασικό στυλ

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, αυτό το φωτιστικό διαθέτει χαρακτηριστική σχεδίαση που χαρίζει κλασικό στυλ στους εξωτερικούς σας χώρους.

Επιλέξτε για επιτοίχια φωτιστικά εξωτερικών χώρων

Αξιοποιήστε πλήρως τον εξωτερικό σας χώρο με αυτό το επιτοίχιο φωτιστικό. Ιδανικό για τοποθέτηση κοντά στην είσοδο ή στους τοίχους της βεράντας σας.

Υλικό υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο και συνθετικά υλικά υψηλής ποιότητας.

Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτό το φωτιστικό Philips εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, ώστε να εξοικονομείτε χρήματα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ισχυρό φως

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων παρέχει δυνατό θερμό λευκό φως. Ιδανική επιλογή για να φωτίσετε και να αναδείξετε τον κήπο ή τη βεράντα σας.

Παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτό το φωτιστικό έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πιτσιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Περιβάλλον

• Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Κλασικό
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,633 kg
- Ύψος: 24 cm
- Μήκος: 17,5 cm
- Πλάτος: 20 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- LED: Όχι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο
λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: -
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης
ισχύος: 60 W
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718291443483
- Καθαρό βάρος: 0,63 kg
- Μικτό βάρος: 0,85 kg
- Ύψος: 25,9 cm
- Μήκος: 18,3 cm
- Πλάτος: 21,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-11-21
Έκδοση: 0.422

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com