

PHILIPS

Απλικά Fit x2

Επιτοίχια φωτιστικά

2700K

Λευκό

Με ρύθμιση έντασης, Ανθεκτικό
στο νερό



34058/11/16



Φρεσκαριστείτε με όμορφο, φυσικό φως

Τοποθετήστε την απλικά Philips myBathroom Fit οριζοντίως ή καθέτως, όπως σας αρέσει. Το σύστημα διάχυσης από συνθετικά υλικά λούζει το μπάνιο σας με ένα όμορφο θερμό λευκό φωτισμό LED. Οι λεπτομέρειες από χρώμιο χαρίζουν μια νότα από στυλ στο μπάνιο σας.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED
- Θερμό λευκό φως
- Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Κατακόρυφη και οριζόντια επιτοίχια στερέωση

Σχεδιασμένο για το μπάνιο σας

- IP44, ιδανικό για το μπάνιο σας
- Φυσικό χρώμα του δέρματος με φως υψηλής ποιότητας

Χαρακτηριστικά

Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτός ο λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας της Philips εξοικονομεί ενέργεια, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρήματα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED



Η τεχνολογία LED, που έχει ενσωματωθεί σε αυτόν τον λαμπτήρα της Philips, είναι μια μοναδικής ανάπτυξης λύση της Philips. Ενεργοποιείται αμέσως και παρέχει βέλτιστη απόδοση φωτισμού ενώ αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στο σπίτι σας.

Θερμό λευκό φως




Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα θερμό, πιο οικείο φως, ενώ οι λάμπες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως. Αυτό το φωτιστικό Philips προσφέρει ένα θερμό λευκό φως για να δημιουργεί μια ελκυστική και ζεστή ατμόσφαιρα.

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED




Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη μονάδα LED και τον οδηγό του φωτιστικού.

Οριζοντίως και καθέτως



Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτό το φωτιστικό οριζόντια ή κατακόρυφα, ακριβώς όπως το θέλετε.

IP44 - Ασφαλές για μπάνιο



Αυτό το φως μπάνιου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για περιβάλλοντα με υγρασία. Έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτό το φως μπάνιου έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πισσιλιές νερού, ενώ είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για χρήση στο μπάνιο.

Φυσικό χρώμα του δέρματος



Αυτό το φως μπάνιου της Philips αποδίδει τα χρώματα με φυσικότητα και ακρίβεια. Όπως φαίνονται στον ήλιο.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο
- Χρώμα περιβλήματος: Χρώμιο

Επιπλέον λειτουργία/αξιοουάρ

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Ιδανικό για οριζόντια/κατακόρυφη τοποθέτηση: Ναι

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Μπάνιο, Κουζίνα, Διάδρομος
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, Ανθεκτικό στο νερό

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 81 lm/W

Ρεύμα

- Τάση εισόδου: SELV

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,500 kg
- Ύψος: 6,3 cm
- Μήκος: 33,3 cm
- Πλάτος: 6,4 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 400
- Τεχνολογία λαμπτήρα: 230 V
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- LED: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: G
- Αριθμός λαμπτήρων: 2
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 4.9
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία II
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
- Βαθμός προστασίας από τις εισροές: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια, και του πιτσιλίσματος με νερό
- Κατηγορία προστασίας IEC: Κατηγορία ασφαλείας II
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 2

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718291455349
- Καθαρό βάρος: 0,5 kg
- Μικτό βάρος: 0,65 kg
- Ύψος: 37,2 cm
- Μήκος: 10,5 cm
- Πλάτος: 10,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-18
Έκδοση: 0.629

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com