

# PHILIPS

Σποτ οροφής/  
επιτοίχιο Star x4

Σποτ οροφής / επιτοίχια  
σποτ

2700K

Λευκό

Με ρύθμιση έντασης

Υλικό υψηλής ποιότητας



56244/31/16



## Ομαλή ρύθμιση έντασης, από έντονο έως απαλό φωτισμό

Μερικές φορές θέλετε να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του χώρου σας, ώστε να ταιριάζει με ό,τι κάνετε. Με τα σποτ με ρύθμιση έντασης Philips LED μπορείτε να ρυθμίζετε εύκολα την ένταση στο κατάλληλο επίπεδο φωτισμού. Επιλέξτε από έντονο φωτισμό, ο οποίος εξυπηρετεί λειτουργικά καθημερινές εργασίες, έως απαλό φωτισμό για τις ώρες που χαλαρώνετε.

### Φωτισμός για τη δική σας ευκολία και σιγουριά

- Αποκτήστε υψηλής ποιότητας φωτισμό LED, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια
- Διάρκειας ζωής λάμπας έως και 30 χρόνια χρήσης
- Άμεση φωτεινότητα με το άνοιγμα του διακόπτη
- Το θερμό λευκό φως σας βοηθά να δημιουργήσετε άνετη ατμόσφαιρα
- Υψηλή απόδοση φωτισμού - 2000 lumen
- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας
- Ενσωματωμένο φως LED
- Με 5 χρόνια εγγύηση, για να είστε σίγουροι

### Ευέλικτος φωτισμός για κάθε στιγμή της ημέρας

- Ομαλή ρύθμιση έντασης, από έντονο 100% έως απαλό φωτισμό 10%

**Κορυφαία σχεδίαση για ένα άριστο εφέ φωτισμού**

- Μακράς διάρκειας, υψηλής ποιότητας υλικά
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ, για μέγιστη ευελιξία
- Η τέλεια δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης

# Χαρακτηριστικά

## Φωτισμός LED εξοικονόμησης ενέργειας

Οι λαμπτήρες LED εξοικονομούν έως και 80% ενέργεια σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό φωτιστικό με την ίδια απόδοση φωτισμού. Όταν αγοράζετε έναν λαμπτήρα LED της Philips, η εξοικονόμηση χρημάτων ξεκινάει αμέσως. Για κάθε πηγή φωτός που αντικαθιστάτε με λαμπτήρα LED, θα δείτε άμεσα αποτελέσματα με έναν χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος.

## Διάρκεια ζωής έως και 30 χρόνια

Οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης της πηγής φωτός. Αυτό μειώνει σημαντικά τα απορρίμματα, αλλά εξοικονομεί και χρήματα σε μακροχρόνια βάση.

## Άμεσο έντονο φως

Με τα LED σποτ της Philips δεν χρειάζεται να περιμένετε. Παρέχουν πλήρη φωτεινότητα αμέσως μόλις τα ανάψετε. Το πραγματικά θερμό λευκό φως δημιουργεί αμέσως μια ευχάριστη και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

## Θερμό λευκό φως

Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα ζεστό, οικείο φως, ενώ οι λαμπτήρες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως.

## Υψηλή απόδοση φωτισμού - 2000 lumen

Ζωντανέψτε το σπίτι σας με φωτισμό υψηλής ποιότητας

## Απαλό φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

## Ενσωματωμένο φως LED

Αυτό το σποτ έχει ενσωματωμένο φωτισμό LED υψηλής ποιότητας που παρέχει βέλτιστη απόδοση φωτισμού.

## Εγγύηση 5 ετών

Όλα τα σποτ της Philips έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα. Έχουν 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση στο τελικό προϊόν, εξασφαλίζοντας ότι θα απολαμβάνετε καθημερινά φωτισμό υψηλής ποιότητας με μεγάλη διάρκεια ζωής.

## Ομαλή και βαθιά ρύθμιση έντασης

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του χώρου σας, ώστε να ταιριάζει με ό,τι κάνετε. Με τα LED σποτ της Philips με ρύθμιση έντασης, μπορείτε να προσαρμόζετε εύκολα τη φωτεινότητα γυρίζοντας απλά τον ρυθμιστή έντασης. Μπορείτε να επιλέξετε από 100% έντονο φως, ο οποίος εξυπηρετεί λειτουργικά καθημερινές εργασίες, έως απαλό φωτισμό 10% για τις ώρες που χαλαρώνετε.

## Υλικό υψηλής ποιότητας

Αυτό το σποτ είναι κατασκευασμένο από μακράς διάρκειας, υψηλής ποιότητας υλικά με ανώτερο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα συμπαγές και ανθεκτικό προϊόν, το οποίο θα αναδεικνύει και θα φωτίζει το σπίτι σας για πολλά ακόμη χρόνια.

## Εύκολη ρύθμιση της κεφαλής του σποτ

Η ρυθμιζόμενη κεφαλή του σποτ είναι σχεδιασμένη για να κατευθύνει το φως όπου το χρειάζεστε περισσότερο.

## Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης

Προσφέροντας μοντέρνο φωτισμό με οικεία απόδοση φωτισμού ευρείας γωνίας (40 μοιρών), αυτό το LED σποτ είναι κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης και φωτισμό γενικής χρήσης. Είναι ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, σαλόνια και τραπεζαρίες.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

## Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000

### Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

### Επιπλέον λειτουργία/αξιοσημείωτο

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Ναι
- Σαφώς ορισμένες δέσμες φωτός: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι

### Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

### Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office, Διάδρομος
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Σποτ οροφής / επιτοίχια σποτ
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

### Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 111 lm/W

### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 1,110 kg
- Ύψος: 8,2 cm
- Μήκος: 56 cm
- Πλάτος: 6,0 cm

### Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 30.000 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 2000
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
- LED: Ναι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 22
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 4

### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718291444909
- Καθαρό βάρος: 1,11 kg
- Μικτό βάρος: 1,25 kg
- Ύψος: 57,8 cm
- Μήκος: 7,3 cm
- Πλάτος: 9,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-11-21  
Έκδοση: 0.1560

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)