

PHILIPS

Διαφανής λαμπτήρας
με νήμα 60W G93 E27

LED

2700K

806 lm

15.000 ώρες

Χωρίς ρύθμιση έντασης



8718696742457



Ένας λαμπτήρας που δεν μοιάζει με κανέναν

Γνώριμα σχήματα που έχετε αγαπήσει. Σας παρέχουν την κλασική εμφάνιση των λαμπτήρων πυράκτωσης, ενώ χρησιμοποιούν περίπου 80% λιγότερη ενέργεια. Η γωνία ευρείας δέσμης προσφέρει μια τέλεια κατανομή του φωτός από όλες τις πλευρές.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ιδανικός για γενικό φωτισμό χώρου

Φως πέρα από τα συνηθισμένα

- Vintage στυλ, μοντέρνα τεχνολογία LED

Χαρακτηριστικά

Απαλό φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν

είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Ιδανικός για γενικό φωτισμό



Μοντέρνος φωτισμός με τυπικούς λαμπτήρες Philips LED για φωτισμό που διαχέεται, ιδανικός για γενικό φωτισμό.

Vintage στυλ, μοντέρνα τεχνολογία LED

Οι κλασικοί λαμπτήρες LED βασίζονται στην τυπική τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας LED. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε ρετρό λαμπτήρες κορυφαίας τεχνολογίας με vintage σχεδίαση.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Σχήμα: Παγκόσμιο
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός σφαιρικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Τύπος γυαλιού: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 14 cm
- Πλάτος: 9,5 cm

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Υλικό κατασκευής: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική): 2700 K
- Φωτεινή ροή: 806 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 115,00 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 115 lm/W
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- Οικογένεια προϊόντων: LED κλασικό, EyeComfort
- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245700
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.51

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.51
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 7 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 7 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 14 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1825194
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Βάση-κάλυμμα: E27

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696742457
- Καθαρό βάρος: 0,07 kg
- Μικτό βάρος: 0,15 kg
- Ύψος: 19,5 cm
- Μήκος: 10,4 cm
- Πλάτος: 10,4 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929001387901



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-06-24
Έκδοση: 0.713

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com