

# PHILIPS

Γαλακτόχρωμος λαμπτήρας  
με νήμα 120W A67 E27

LED

6500K

2000 lm

15.000 ώρες



8718699764555



## Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Γνώριμα σχήματα που έχετε αγαπήσει. Καταναλώνουν περίπου 86% λιγότερη ενέργεια από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες χάρη στην τελευταία τεχνολογία LED εξοικονόμησης ενέργειας και διαρκούν 10 φορές περισσότερο.

### Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

### Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ιδανικός για γενικό φωτισμό χώρου

### Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

# Χαρακτηριστικά

## Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως

Με τον όμορφο σχεδιασμό και το γνώριμο σχήμα του, αυτός ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως.

## Ιδανικός για γενικό φωτισμό



Μοντέρνος φωτισμός με τυπικούς λαμπτήρες Philips LED για φωτισμό που διαχέεται, ιδανικός για γενικό φωτισμό.

## Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Τύπος γυαλιού: Γαλακτόχρωμο
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 12,1 cm
- Πλάτος: 7 cm

## Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Υλικό κατασκευής: Γυαλί

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

### Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 6500 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 2000 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Κωδικός χρώματος: 865 | CCT of 6500K
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 6500 K
- Φωτεινή ροή: 2.000 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 153,00 lm/W

### Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

### Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 153 lm/W
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

### Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699764555
- EOC: 871869976455500
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

### Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.51

### Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.51
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 13 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 120 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 13 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): D

### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 12,1 cm

### Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 374904
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Βάση-κάλυμμα: E27

### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699764555
- Καθαρό βάρος: 0,03 kg
- Μικτό βάρος: 0,06 kg
- Ύψος: 17,7 cm
- Μήκος: 7,5 cm
- Πλάτος: 7,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-12-20  
Έκδοση: 0.376

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)