

# PHILIPS


Απλικά Shades 15W

myGarden



2700K

Ανθρακί

Ανθεκτικό στο νερό



8719514385382



## Εξοικονόμηση με στυλ

Μοναδική σχεδίαση για μοναδικές στιγμές στον κήπο. Αυτή η κομψή, ανθρακί απλικά της Philips παρέχει θερμό λευκό, ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό. Τα όμορφα εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων σάς προσκαλούν να καθίσετε και να χαλαρώσετε στον κήπο σας.

### Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα
- Εξοικονόμηση ενέργειας

### Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας

- Επιλέξτε για μοντέρνο στυλ
- Επιλέξτε για επιτοίχια φωτιστικά εξωτερικών χώρων

### Συνδυάστε την ιδανική ατμόσφαιρα με την άνεση

- Ευχάριστο, θερμό λευκό φως με απαλή λάμψη

### Ειδικά χαρακτηριστικά

- Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων
- Εύκολη εγκατάσταση για κάθε εφαρμογή
- Παντός καιρού

# Χαρακτηριστικά

## Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα



Περιλαμβάνεται λαμπτήρας Philips με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, έως και 20.000 ώρες.

## Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτό το φωτιστικό Philips εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, ώστε να εξοικονομείτε χρήματα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.


## Επιλέξτε για μοντέρνο στυλ

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, αυτό το φωτιστικό διαθέτει χαρακτηριστική σχεδίαση που χαρίζει μοντέρνο στυλ στους εξωτερικούς σας χώρους.

## Επιλέξτε για επιτοίχια φωτιστικά εξωτερικών χώρων

Αξιοποιήστε πλήρως τον εξωτερικό σας χώρο με αυτό το επιτοίχιο φωτιστικό. Ιδανικό για τοποθέτηση κοντά στην είσοδο ή στους τοίχους της βεράντας σας.

## Ευχάριστο, θερμό λευκό φως



Η σειρά φωτιστικών εξωτερικών χώρων της Philips δημιουργεί έναν υπέροχο και φιλόξενο θερμό φωτισμό. Η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα είναι 2700 Kelvin. Προσφέρει επίσης άπλετο φως για εξαιρετική ορατότητα ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εξωτερικό σας χώρο με άνεση και να νιώθετε ασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

## Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων

Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων για γενικό φωτισμό κήπων.

## Εύκολη εγκατάσταση

Το φωτιστικό αυτό και τα εξαρτήματά του έχουν σχεδιαστεί για εύκολη εγκατάσταση και η συσκευασία περιλαμβάνει όσα χρειάζεστε για να το τοποθετήσετε, όπως κλειδί και βίδα Torx. Περιλαμβάνονται επίσης σαφείς οδηγίες για τους χώρους τοποθέτησης και πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα IP για προστασία από το νερό.

## Παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτό το φωτιστικό έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πτισιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

# Προδιαγραφές

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ανθρακί
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι

## Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,740 kg
- Ύψος: 8,2 cm
- Μήκος: 17,1 cm
- Πλάτος: 17 cm

## Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 10.000 h
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- LED: Όχι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: -
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία II
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

## Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514385382
- Καθαρό βάρος: 0,4 kg
- Μικτό βάρος: 0,5 kg
- Ύψος: 24,5 cm
- Μήκος: 9,5 cm
- Πλάτος: 18,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-03-04  
Έκδοση: 0.297

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)