

PHILIPS

Λαμπτήρας 8,5W (Ισοδ.
60W) A60 E27 x2

Έξυπνα LED

Πλήρες φάσμα χρωμάτων

Πλαστικό

Εύκολη τοποθέτηση και άμεση
λειτουργία

Έλεγχος μέσω εφαρμογής ή
φωνητικού ελέγχου



8720169171060



Έξυπνος φωτισμός για τις καθημερινές σας δραστηριότητες

Απολαύστε περισσότερη άνεση στην καθημερινότητά σας με αυτόν τον έξυπνο λαμπτήρα LED WiZ A60. Αυτός ο λαμπτήρας παρέχει απαλό λευκό φωτισμό, τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε στο επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητα μέσω εφαρμογής ή φωνής. Μπορείτε να προγραμματίσετε τα φώτα σας να ανάβουν και να σβήνουν, σύμφωνα με τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας, και να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στα φώτα ακόμα και όταν λείπετε. Τα φώτα WiZ συνδέονται στο υπάρχον Wi-Fi σας και δεν απαιτείται επιπλέον εξοπλισμό.

Εύκολη ρύθμιση

- Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Έξυπνος έλεγχος

- Ελέγξτε από οπουδήποτε με το smartphone σας.

Έξυπνες δυνατότητες


- Προκαθορισμένες δυνατότητες για ευεξία
- Ρυθμίστε τα φώτα για να ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα

Λειτουργίες φωτισμού

- Προσαρμόστε τα σκηνικά φωτισμού με προκαθορισμένες δυναμικές λειτουργίες φωτισμού.

Χαρακτηριστικά

Άμεση εγκατάσταση



Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WiZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!

Έλεγχος από οπουδήποτε

Ελέγξτε τις συσκευές σας από οπουδήποτε με ένα smartphone. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν αφήσατε τις συσκευές σας αναμμένες όταν φύγατε από το σπίτι. Η εφαρμογή WiZ είναι διαθέσιμη για iOS και Android.

Προκαθορισμένες δυνατότητες για ευεξία



Χρησιμοποιήστε τις προκαθορισμένες δυνατότητες στην εφαρμογή WiZ για βελτίωση της ευεξίας και απολαύστε το μοτίβο φωτισμού που ταιριάζει καλύτερα στο κινκάρδιο ρυθμό σας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το WiZ εκπέμπει έντονο φως ημέρας για να αναζωογονηθείτε και να συγκεντρωθείτε, καθώς και απαλό θερμό φως για να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε καλύτερα.

Προγραμματισμένος αυτοματισμός φωτισμού



Αυτοματοποιήστε τα έξυπνα φώτα σας για να ακολουθήσετε τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας. Προγραμματίστε τα φώτα σας να ανάβουν το πρωί ή πριν φτάσετε στο σπίτι και να τα κρατάτε κλειστά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν δεν είναι απαραίτητα.

Προσαρμοσμένα σκηνικά φωτισμού

Συνδυάστε λειτουργίες διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Αποθηκεύστε τις και ανακαλέστε τις οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή, το WiZmote ή τη φωνή σας.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: A60
- Υποδοχή: E27
- Τεχνολογία: ΈξυπνοWi-Fi
- Τύπος γυαλιού: Γαλακτόχρωμο
- Με ρύθμιση έντασης: Ασύρματη ρύθμιση της έντασης

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 12,2 cm
- Βάρος: 0,13 kg
- Πλάτος: 6 cm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 25 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000 h

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-6500 (RGB) K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Πλήρες εύρος χρωμάτων
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 65 mA
- Απόδοση: 94 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Τίτλος προϊόντος: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 8,5 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 12,2 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Ονομαστική ισχύς: 8.5 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1877826
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169171060
- Καθαρό βάρος: 0,1 kg
- Μικτό βάρος: 0,2 kg
- Ύψος: 16 cm
- Μήκος: 7 cm
- Πλάτος: 14 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003601041



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-09-18
Έκδοση: 0.269

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.