

# PHILIPS

Κεχριμπαρένιος λαμπτήρας  
με νήμα 25W P45 E27

LED

2200K

250 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8720169191594



## Σχεδίαση που τραβά την προσοχή

Η νέα διακοσμητική συλλογή λαμπτήρων Deco μεταμορφώνει το σπίτι σας με έναν τέλειο συνδυασμό (θερμού) λευκού φωτός και μιας λεπτής, μιμιμαλιστικής εμπειρίας φωτισμού.

### Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Λαμπτήρας με μεγάλη διάρκεια ζωής - Διαρκεί έως και 10 χρόνια

### Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

### Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Καλύτερο για το πορτοφόλι σας και τον πλανήτη

### Σχεδίαση που τραβά την προσοχή, εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό

- LED με vintage στυλ

# Χαρακτηριστικά

## Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής: 10.950 ώρες

Με διάρκεια ζωής έως και 10.950 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 10 χρόνια.

## Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως

Με τον όμορφο σχεδιασμό και το γνώριμο σχήμα του, αυτός ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως.

## Εξοικονόμηση ενέργειας έως 90%

Η τεχνολογία LED εξοικονομεί έως και 90% ενέργεια σε σύγκριση με τον τυπικό σας λαμπτήρα. Επομένως, κάνετε απόσβεση και εξοικονομείτε χρήματα χρόνο με το χρόνο. Επίσης, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

## Vintage (2000K και 2200K)

Φανταστείτε την vintage εμφάνιση του παραδοσιακού φωτισμού με τα πλεονεκτήματα των LED. Με τους λαμπτήρες νήματος Philips Vintage LED, μπορείτε να έχετε την κλασική εμφάνιση που αγαπάτε με την ενεργειακή απόδοση που χρειάζεστε. Δίνει το παραδοσιακό χρώμα και την κεχριμπαρένια λάμψη του παλιομοδίτικου φωτισμού πυρακτώσεως. Ο διαφανής γυάλινος λαμπτήρας με πορτοκαλί απόχρωση, η ορειχάλκινη βάση και το ρετρό στυλ των λαμπτήρων νήματος LED προσθέτουν μια vintage αίσθηση στον διακοσμητικό φωτισμό του σπιτιού σας. Οι περίπλοκοι κύκλοι του νήματος παρέχουν μια όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας luster
- Υποδοχή: E27
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Κεχριμπαρένιο
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ρυθμιστές έντασης συγκεκριμένου τύπου
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 7,8 cm
- Πλάτος: 4,5 cm

## Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Υλικό κατασκευής: Γυαλί

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 250 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 822 | CCT of 2200K

## Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, Διακοσμητικό

## Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 83 lm/W

#### Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169191594
- EOC: 872016919159400
- Τίτλος προϊόντος: LED P45 25W 2200K E27 Amber Sp DIM 1PF

#### Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: AC 230 V
- Ισχύς: 3 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 25 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): G

#### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 7,8 cm

#### Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1430264

#### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169191594
- Καθαρό βάρος: 0,02 kg
- Μικτό βάρος: 0,04 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2024-11-21  
Έκδοση: 0.375

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)