

PHILIPS

Κεχριμπαρένιος λαμπτήρας
με νήμα 50W G95 E27

LED

2200-2700K

640 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8720169323476



Σχεδίαση που τραβά την προσοχή

Η νέα διακοσμητική συλλογή λαμπτήρων Deco μεταμορφώνει το σπίτι σας με έναν τέλειο συνδυασμό (θερμού) λευκού φωτός και μιας λεπτής, μινιμαλιστικής εμπειρίας φωτισμού.

Σχεδίαση που τραβά την προσοχή, εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό
• Εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό

Χαρακτηριστικά

Εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό



"Αυτός ο όμορφος λαμπτήρας με ορατό νήμα προσθέτει μια αίσθηση στυλ και νοσταλγίας σε κάθε δωμάτιο. Είναι εξίσου εντυπωσιακό αναμμένο ή σβηστό."

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός σφαιρικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Κεχριμπαρένιο
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ρυθμιστές έντασης συγκεκριμένου τύπου
- Bulb Material: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 14 cm
- Πλάτος: 9,5 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 330 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 640 lm

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 91 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169323476
- EOC: 872016932347600
- Τίτλος προϊόντος: LED 50W G95 E27 AMBER WGD SP

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.7
- Τάση: AC 230 V
- Ισχύς: 7 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 50 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 14 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1902865

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8720169323476
- Καθαρό βάρος: 0,06 kg
- Μικτό βάρος: 0,11 kg
- Ύψος: 18,2 cm
- Μήκος: 13,1 cm
- Πλάτος: 10,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-01-13
Έκδοση: 0.166

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com