

PHILIPS

Uvučena svjetiljka
Dive

Ugradbene svjetiljke

2700 K

Bijela

Prigušiva; otporna na vodu



8718699755645



Stvorite savršen ugođaj uz visokokvalitetno prigušivo svjetlo.

Stvorite savršen ugođaj uz prigušive uvučene reflektorske LED svjetiljke tvrtke Philips kojima možete jednostavno prigušiti intenzitet svjetlosti od svakodnevnog jakog svjetla do udobnih tonova.

Usklađivanje s interijerom

- Dekorativna završna obrada u metalik boji

Svjetlosni efekt

- Usmjereni snop jake svjetlosti

Sigurnost

- Otpornost na vlagu

Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

Upravljanje

- Mogućnost prigušivanja

Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

Istaknute znač.

Dekoratívna završna obrada u metalik boji

Završna obrada u modernoj metalik boji pruža moderan izgled.

Usmjereni snop jake svjetlosti

Usmjerite svjetlo na određeni objekt, blagovaonski stol ili neki drugi dio prostorije kako biste privukli pažnju na ono što želite.

Otpornost na vlagu

Otpornost na vlagu znači da ovaj proizvod možete sa sigurnošću upotrebljavati u kupaonicama, kuhinjama, na balkonima i u drugim prostorima u kojima može biti vlage.

Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset

godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Mogućnost prigušivanja

Omogućuje vam promjenu ugodaja smanjenjem razine osvjetljenja LED – od jakog bijelog svjetla do ugodnog osvjetljenja, baš kao tradicionalne svjetiljke.

Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 10.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Kupaonica, Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, Otporno na vodu

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 29 mA
- Učinkovitost: 64 lm/W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,118 kg
- Dužina proreza: 7.0 cm
- Širina proreza: 7.0 cm
- Visina: 5,5 cm
- Dužina: 8,5 cm
- Uvučeni dio: 1,5 cm
- Širina: 8,5 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Promjer: 85 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 350
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 5
- IP šifra: IP65/IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699755645
- Neto težina: 0,12 kg
- Bruto težina: 0,15 kg
- Visina: 9 cm
- Dužina: 7,5 cm
- Širina: 10,5 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.229

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com