

PHILIPS

Svijeća od 25 W,
B35 E14

LED

2700 K

250 lm

15.000 h



8719514309296



Najmodernije LED svjetlo za dom

Najmodernija LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Svijeća širokog snopa
- Utičnica: E14
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 10,6 cm
- Širina: 3,5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 250 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 89 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514309296
- EOC: 871951430929600
- Naziv proizvoda: LED 25W B35 E14 WW FR ND 1PF/12

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.41
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 2,8 W
- Ekvivalentna snaga: 25 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,6 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 453218

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514309296
- Neto težina: 0,02 kg
- Bruto težina: 0,06 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 3,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-01-10
Verzija: 0.238

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com