

# PHILIPS

Creek oszlopos kialakítású  
lámpa 60 W E27,  
fényforrás nélkül

myGarden

Fényforrás nélkül

Fehér

Vízálló



15383/31/16



## Gyönyörködjön kertjében

Hozzon létre egy vonzó fókuszpontot a kerti út mentén ezzel a fehér Philips myGarden oszlopos kialakítású lámpával. Kiváló minőségű alumíniumból készült, és meleg, fehér, energiatakarékos fényt biztosít. Csak élveznie kell a kertjében eltöltött időt.

### Vigyen stílust kertjébe fényekkel

- Dekoratív kültéri világítás
- Válassza a hagyományos stílushoz
- Válasszon kültéri oszlopos kialakítású lámpát
- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

### Világítsa meg a kertet kiváló minőségű lámpákkal

- Energiatakarékos
- Nagy teljesítményű világítás

### Tapasztalja meg a kültéri világítást egyszerűen

- Időjárásálló

# Fénypontok

## Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás még szebbé teheti a kertet vagy egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a myGarden termékcsaládot, mely a stílust és praktikumot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

## Válassza a hagyományos stílushoz

Ez az Európában tervezett lámpa egyedülálló vonalvezetésével segít a hagyományos stílusú kültéri helyszín kialakításában.

## Válasszon oszlopos kialakítású lámpát

Hozza ki a legjobbat a kültéri helyszínéből ezzel az oszlopos kialakítású lámpával, amely tökéletes a kert, a terasz megvilágításához vagy a behajtó és gyalogutak kiemelésére.

## Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

## Energiatakarékos



Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellelt, hogy óvja környezetét.

## Nagy teljesítményű világítás

A kültéri lámpa erőteljes, meleg fehér fényt áraszt. Ragyogó fény a kert vagy terasz megvilágításához.

## Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Alumínium

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Classic
- Típus: Oszlopos kialakítású lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,000 kg
- Magasság: 99,5 cm
- Hosszúság: 17,5 cm
- Szélesség: 17,5 cm

### Szerviz

- Jótállás: 2 év

### Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 60 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718291443575
- Nettó tömeg: 1 kg
- Bruttó tömeg: 1,3 kg
- Magasság: 37,4 cm
- Hosszúság: 15,3 cm
- Szélesség: 21,3 cm



Kiadás dátuma:  
2025-03-18  
Verzió: 0.299

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)