

PHILIPS

Arbour oszlopos
kialakítású lámpa 6 W

myGarden

2700 K

Antracit

Vízálló



16463/93/16



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet


Az antracitszürke Philips Arbour LED kültéri oszlopos kialakítású lámpánál egy fénykocka függeszkezik egy tartós, fröccsöntött alumíniumból készült tartókeret belsejében. Az ötletes forma szórt meleg fehér fénysugarakkal ragyogja be a járdákat és a kinti nyílt tereket.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Hosszú, akár 25 évnyi élettartam
- Meleg fehér fény
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Kertjéhez tervezve

- IP44 – időjárásálló



Fénypontok

Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Kiváló minőségű LED-világítás




A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az ebben a Philips LED lámpában alkalmazott LED-izzó akár 25 000 órák élettartamot is biztosít (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 25 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem izzócserét nem igényel.

Meleg fehér fény



A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos hangulat megteremtése érdekében.

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra tervezték. Szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védve van a ráfröccsenő víz ellen, ez a termék a leggyakoribb és a legideálisabb általános kültéri használatra.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Oszlopos kialakítású lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 2,010 kg
- Magasság: 77 cm
- Hosszúság: 10 cm
- Szélesség: 10 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 600 lm
- Hálózati tápellátás: 50 Hz
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: E
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 6 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696131275
- Nettó tömeg: 2,01 kg
- Bruttó tömeg: 2,24 kg
- Magasság: 79,1 cm
- Hosszúság: 11,1 cm
- Szélesség: 11,1 cm



Kiadás dátuma:
2025-02-19
Verzió: 0.459

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com