

# PHILIPS

## Rock aljzatállvány

myGarden

Rock oldalt földelt dugó

Inox

Vízálló



17108/47/16



## Árassza el fénnyel a külső tereket

A kültéri tápcsatlakozó-aljzat bekötése rendkívül egyszerű. Mivel az egész kertet ellátja energiával, korlátlan szabadtéri használatot tesz lehetővé.

### Kertjéhez tervezve

- IP44 – időjárásálló
- Biztonságos és könnyű üzembe helyezés
- További tápellátást nyújt a kertjében

# Fénypontok

## IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri aljzatot kifejezetten párás kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízhatlanság biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét. Ez a kültéri aljzat IP44-es védelemmel


van ellátva: ez óvja a fröccsenő víztől, és ideális általános kültéri használatra.

## Biztonságos és könnyű üzembe helyezés



Ezt a Philips kültéri spot aljzatot egyszerű telepítésre tervezték. Egyértelmű utasításokat talál a beüzemelés helyére vonatkozóan, beleértve a vízállóságra vonatkozó IP besorolás feltüntetését is.

## Külön beszerezhető tápegység



Ezzel a különálló tápcsatlakozási spot aljzattal egyszerűen biztosítható további tápellátás a kertjében.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Inox
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Ház színe: Inox

## További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Kiegészítő
- Extra funkciók: Vízálló

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,937 kg
- Magasság: 23 cm
- Hosszúság: 7,0 cm
- Szélesség: 7,0 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Nem
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- Por és víz elleni védelem kódja: IP44 | Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett
- IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718291455394
- Nettó tömeg: 0,94 kg
- Bruttó tömeg: 1,05 kg
- Magasság: 24,5 cm
- Hosszúság: 7,9 cm
- Szélesség: 9,7 cm



Kiadás dátuma:  
2025-03-18  
Verzió: 0.379

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)