

PHILIPS

Szupervékony
mennyezeti lámpa, 15 W

Mennyezeti lámpák

2700 K

Fehér

Szabályozható



8718699681012



Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három beállítás.

Alkossa meg a megfelelő hangulatot a fényerő változtatásával. A Philips SceneSwitch LED-es mennyezeti lámpa három fényerősségi beállítást tesz lehetővé Önnek, amelyek tökéletesek minden pillanathoz. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy más eszközökre - csak a már meglévő kapcsolójára.

A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

Illessze belső teréhez.

- Rendkívül lapos kialakítás

Egyszerűen használható

- Ez a lámpatest tökéletes a falra vagy mennyezetre való szereléshez, és megjelenése a beltérhez igazítható.
- Könnyű beállítás

Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Fénypontok

Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez

A nappali minden otthon szíve – egy hely, ahol a család összegyűlik és pihen vagy épp a vendégek társalognak. Fontos, hogy a nappali és hálószoa világítása rugalmasan és egyszerűen alkalmazható legyen az egyes használatokhoz a nap folyamán. Különböző fényforrások megfontolt elhelyezése és azok játékos felhasználása is segíthet a térérzet növelésében, hogy a helyiség meleg és barátságos benyomást keltsen.

Rendkívül lapos kialakítás

A karcsú, felületbe süllyesztett kialakítás ideális az alacsony mennyezetű helyiségekben.

Falra vagy mennyezetre szerelhető Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

Egyenletes fényeloszlás

A fény egyenletesen világítja meg az egész szobát.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoa, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda, Garázs
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 77 mA
- Hatásfok: 86 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,43 kg
- Magasság: 2,3 cm
- Hosszúság: 25 cm
- Szélesség: 25 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 20 000 h
- Átmérő: 250 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1300
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Fokozatos fényerő-szabályozás – ne
használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen

- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699681012
- Nettó tömeg: 0,4 kg
- Bruttó tömeg: 0,48 kg
- Magasság: 2,8 cm
- Hosszúság: 24,4 cm
- Szélesség: 24,8 cm



Kiadás dátuma: 2024-11-21
Verzió: 0.425

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com