

PHILIPS

Gyertya formájú
fényforrás 40 W B35 E14
x6

LED

2700 K

470 lm

15000 óra



8719514459991



Modern LED-lámpa a lakásba

Modern, LED-es fényforrás, amely általános világítási megoldást kínál a mindennapi beltéri tevékenységekhez. Azonnali megtakarítást érhet el az energiaköltségek terén, és anélkül csökkentheti a fényforrások cseréjének gyakoriságát, hogy le kellene mondania a jó minőségű világításról.

Kiváló minőségű fényforrás

- Nincs villogás

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A hagyományos gyertyaizzó formájú fényforrásokhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

Több, mint egyszerű világítás

- Azonnali bekapcsolás

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel

Fénypontok

Nincs villogás

Ha a fény gyors ütemben villog, az igénybevételt jelent a szem számára, fejfájást okozhat, és a fényérzékenységi epilepsziában szenvedők számára komoly támadást jelent. Ez kellemetlen és felesleges is egyúttal. A LED-eknél nem gond a villogás, mert gyorsan reagálnak a meghajtó áramára. Azonban, mivel a Philips LED-eket úgy alakították ki, hogy az illesztőprogram aktuális kimenetének változásait minimalizálják, kiküszöbölik a villogást okozó tényezőket. Azaz nem látható, még csak nem is sejthető.

A hagyományos gyertyaizzó formájú fényforrásokhoz hasonló forma és méret

Gyönyörűen formált kialakítású és megszokott formájú, energiatakarékos, modern, gyertyaizzó formájú standard LED-es fényforrás. A hagyományos gyertyaizzó formájú fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata.

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Azonnali bekapcsolás Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Közismert tény, hogy az erős fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremti a lakótér tökéletes hangulatát.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gyertya
- Foglalat/fejelés: E14
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Fényforrás méretei

- Magasság: 10,6 cm
- Szélesség: 3,5 cm

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 470 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

Egyéb

- EyeComfort: Nem

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 95 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8719514459991
- EOC: 871951445999100
- Termék megnevezése: LED 40W B35 E14 WW FR ND 6CT/6 EC

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.51
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 4,9 W
- Teljesítmény: 40 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 10,6 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1131449

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514459991
- Nettó tömeg: 0,13 kg
- Bruttó tömeg: 0,19 kg
- Magasság: 11,4 cm
- Hosszúság: 6,1 cm
- Szélesség: 16,9 cm



Kiadás dátuma:
2025-03-11
Verzió: 0.396

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com