

PHILIPS

Lampu Tersembunyi
Pomeron


Lampu Tersembunyi

4000K

Putih



59774/31/H3



Lampu utama untuk menerangi rumah Anda

Atur arah cahaya dalam berbagai cara dengan kepala lampu sorot Philips LED Pomeron yang dapat disesuaikan dalam rotasi 2 poros. Desain putih penuh gaya akan memperindah dekor Anda, berlimpahkan sinar yang kuat dan terfokus dengan nuansa beraksen.

Mudah Digunakan

- Sudut cahaya dapat disesuaikan

Hemat energi

- Ballast konvensional internal Philips

Kelebihan Utama

Sudut cahaya dapat disesuaikan

Hemat energi, tahan lama

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 7.500

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Y
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 30 °
- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor Rumah
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 27 mA
- Efikasi: 66 lm/W

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,115 kg
- Panjang tampilan cahaya: 7.0 cm
- Lebar tampilan cahaya: 7.0 cm
- Tinggi: 6,2 cm
- Panjang: 9 cm
- Jarak resesi: 3,5 cm
- Lebar: 9 cm

Layanan

- Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Diameter: 107,4 mm
- Total lumen output lampu: 200
- Warna cahaya: 4000
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Y
- Termasuk lampu Watt: 3
- Lampu pengganti watt maksimum: 3 W
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 3

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 6947830434534
- Berat bersih: 0,08 kg
- Berat kotor: 0,12 kg
- Tinggi: 78 mm
- Panjang: 94 mm
- Lebar: 94 mm



Tanggal dikeluarkan:
2024-11-21
Versi: 0.239

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com