

# PHILIPS

Lampu sorot  
Halogen

50 W

GU5.3 kap

Putih hangat

8711500885791



## Pencahayaan halogen yang unggul

Menghadirkan cahaya cerah berkilau dengan fungsi redup superior. Aksen ideal untuk rumah bergaya.

### **Setelan tampilan pribadi**

- Fungsi keredupan terbaik untuk meredupkan dan menciptakan suasana nyaman

### **Ciptakan suasana nyaman**

- Lampu halogen terang menghadirkan kontras yang lebih baik agar lebih fokus
- Cahaya cerah berkilau untuk menciptakan nuansa pencahayaan yang diinginkan di rumah

### **Menghadirkan efek dekoratif**

- Cahaya aksen dapat membantu memberikan fokus sempurna pada objek

# Kelebihan Utama

## Fungsi redup terbaik

Lampu ini dapat digunakan dengan semua alat peredup dan tidak hanya akan menurunkan cahaya hingga 0% tetapi juga menciptakan suasana nyaman yang biasa Anda dapatkan dengan lampu pijar.

## Kontras halogen untuk fokus yang lebih baik

Dengan lampu halogen terang, kontras akan lebih kaya, huruf terlihat lebih tajam, dan visibilitas menjadi lebih baik. Cahaya terang lebih nyaman di mata agar bisa lebih fokus.

## Cahaya cerah berkilau

Halogen bening adalah lampu berkilau dengan refleksi indah di tempat yang terkena sinar dan bayangan tajam di tempat yang tidak terkena sinar. Lampu halogen Philips memberikan efek dekoratif pada ruangan dan menjadikannya terlihat hidup.

## Cahaya aksen yang dekoratif

Lampu Philips ini sangat cocok digunakan di rumah dalam ruangan penuh gaya yang memerlukan pencahayaan aksen untuk fokus lebih baik.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Bentuk: Spot
- Soket: GU5.3
- Dapat diredupkan: Y

## Dimensi lampu

- Tinggi: 51 mm
- Lebar: 46 mm

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 2 tahun
- Jumlah siklus sakelar: 8.000
- Nominal masa pakai: 2.000 jam

## Karakteristik cahaya

- Penggunaan: Lampu aksen
- Sudut berkas cahaya: 36 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 100
- Suhu warna: 2800 K
- Kategori Warna Cahaya: Kuning
- Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 3000 K

## Konsumsi daya

- Voltase: 12 V
- Watt: 50 W
- Konsumsi Daya: 50 W

## Nilai terukur

- Nilai masa pakai: 2.000 jam

## Spesifikasi teknis

- Dapat diredupkan: Ya
- Tutup-Dasar: GU5.3

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8711500885791
- Berat bersih: 0,03 kg
- Berat kotor: 0,04 kg
- Tinggi: 5,6 cm
- Panjang: 4,6 cm
- Lebar: 4,6 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2024-11-21  
Versi: 0.518

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.